

## ZARGES

### Arbeitspodest

#### Z500 Seventec 502

Podest Höhe x Breite x Tiefe 490 x 600 x 300 mm, Aufstieg beidseitig, Aus Leichtmetall

Artikelnummer: 139488



## ZARGES Arbeitspodest Z500 Seventec 502

### Aufstieg beidseitig

Arbeitspodest






- Podest Höhe x Breite x Tiefe 490 x 600 x 300 mm
- Für eine Arbeitshöhe bis ca. 2,49 m
- Aufstieg beidseitig
- Stufentiefe 85 mm
- Aus Leichtmetall
- Stufen-Holm-Verbindung 7-fach befestigt
- Erhöhte Stabilität durch Auflagesteg in der Stufenmitte
- Sichere Anwendung durch beidseitige, starre Verbindung
- Gewicht 5,6 kg
- TÜV geprüft



## Technische Details

Steigtechnik	Arbeitspodest	fahrbar	nein
Material	Leichtmetall	Tiefe Stufen	85 mm
Nutzung	beidseitig	Sprossen-/Holmverbindung	7-fach befestigt
Höhe Podest	490 mm	Stabilität / Aussteifung / Verst	Auflagesteg in der Stufenmitte
Breite Podest	600 mm	Sicherheitsausstattung Leiter	beidseitige, starre Verbindung
Tiefe Podest	300 mm	Sicherheitsbügel	nein
Stufen Anzahl	2 x 2	Ablageschale	nein
Arbeitshöhe	2,49 m	Zertifizierung	TÜV geprüft
klappbar	ja	Gewicht	5,6 kg

## Dazu passt auch ...

215697		Absperrband, Band Länge x Breite 100 m x 50 mm, Länge 100 m, In rot/weiß
221309		Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße
221336		Stirnwandwagen, Ladefläche Länge x Breite 1250 x 680 mm, Plattform aus Holz mit Gummibelag, Aufbau 2 Stirnwände (Stahlrohr), 4 Lenkrollen, Mit Vollgummi-Bereifung
227867		Arbeitsschutzhelm, für 530 - 630 mm Kopfweite, Helmschale aus Polyethylen in blau
523835		Gurtwarnständer, mit 1 Gurt(en), Pfosten Durchmesser 83 mm, Länge 3,7 m, Gurt in gelb/schwarz, Pfosten aus PVC in schwarz