


Hailo Stehleiter TopLine L100

7 extra tiefe Riffelblechstufen (inkl. Podest), Stufen und Plattform schwarz beschichtet, Standhöhe 1,5 m, Holmlänge 2,34 m, aus Aluminium, Plattform aus Stahl

Artikelnummer: 218577



Hailo Stufenstehleiter TopLine L100

mit XXL-Stufen

Stehleiter

- 7 extra tiefe Riffelblechstufen (inkl. Podest)
- Stufen und Plattform schwarz beschichtet
- Standhöhe 1,5 m
- Stufentiefe 130 mm
- Holmlänge 2,34 m
- Stufen-Holm-Verbindung genietet
- Sichere Anwendung durch ausziehbarer Sicherheitsbügel und Plattformverriegelung mit Entriegelungstaste
- Ausgestattet mit Ablageschale, Werkzeugausparung und Eimerhaken
- auswechselbare Leiterfüße am Holmende

- aus Aluminium, Plattform aus Stahl
- Belastbar bis 150 kg
- Aufgestellt Höhe x Breite x Tiefe 2300 x 530 x 1320 mm
- Gewicht 8,5 kg
- Gemäß DIN EN 131
- 3 Jahre Garantie

Technische Details

Steigtechnik	Stehleiter	klappbar	ja
Material	Aluminium	fahrbar	nein
Material Plattform	Stahl	Sprossen-/Holmverbindung	genietet
Holmlänge	2,34 m	Sicherheitsausstattung Leiter	ausziehbarer Sicherheitsbügel und Plattformverriegelung mit Entriegelungstaste
Höhe Podest	1,5 m	Sicherheitsbügel	ja
Standhöhe	1,5 m	Leiter Ausstattung	Ablageschale, Werkzeugaussparung und Eimerhaken
Arbeitshöhe	3,5 m	Ablageschale	ja
Stufen Anzahl	7	Treppengängig	nein
Stufen-/Sprossentyp	extra tiefe Riffelblechstufen	belastbar bis	150 kg
Stufen/Podest Ausstattung (detail)	Stufen und Plattform schwarz beschichtet	Unterbau	auswechselbare Leiterfüße
Tiefe Stufen	130 mm	Norm	DIN EN 131
Höhe	2300 mm	Garantie	3 Jahre
Breite	530 mm	Gewicht	8,5 kg
Tiefe	1320 mm		