

## Auffangwanne classic-line

für 3 x IBC, Auffangvolumen 1000 l,  
Höhe x Breite x Tiefe 424 x 3280 x  
1300 mm, mit Gitterrost aus Stahl  
feuerverzinkt, aus Stahl mit  
korrosionsschützender  
Zinkbeschichtung



Artikelnummer: 235686

### Auffangwanne

- zur Lagerung unter Dach
- Geeignet für wassergefährdende und brennbare Stoffe
- für 3 x IBC
- Auffangvolumen 1000 l
- Höhe x Breite x Tiefe 424 x 3280 x 1300 mm
- mit Gitterrost aus Stahl feuerverzinkt
- aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Staplertaschen, Unterfahrhöhe 100 mm für den Staplertransport
- Bodenwanne mit ÜHP-Zulassung
- 5 Jahre Garantie





### Technische Details

Gefahrstoff-Lagertyp	Auffangwanne	Oberfläche	verzinkt
Auffangwannentyp	Auffangwanne	Auffangwanne Ausstattung	Gitterrost
Lagerort	unter Dach	Material Gitterrost	Stahl
Kapazität	3 x IBC	Oberfläche Gitterrost	feuerverzinkt

Auffangvolumen	1000 l	Unterbau	Staplertaschen
Gefahrstoffeingung	wassergefährdende und brennbare Stoffe	unterfahrbar	ja
Bauweise (Zulassung)	Bodenwanne mit ÜHP-Zulassung	Unterfahrhöhe	100 mm
Höhe	424 mm	Farbe Ausführung	verzinkt
Breite	3280 mm	Garantie	5 Jahre
Tiefe	1300 mm	Gewicht	260 kg
Material	Stahl		

## Zubehör

235687		PE-Auskleidung für Auffangwanne, für Auffangwanne mit 1000 l Volumen und 3280 mm Breite, aus Polyethylen
235688		Kannenträger für Auffangwanne, Höhe x Länge x Breite 374 x 452 x 364 mm, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung