


Gedore Red GEDORE R78900400 Drehmomentschlüssel 3/4 80-400 N m 685 mm

GEDORE

Artikelnummer: 247056



Technische Details

Antriebstyp/Antrieb	Einsteckvierkant mit Drehknopf, geriffelt	Prüfzertifikat	DIN EN ISO 6789-2:2017
Werkzeugtyp	Schraubwerkzeug	Zielgruppen	Automotive Industrie Bau- und Nutzfahrzeuge Verbraucher Energie Maschinenbau Werkstatt Service Agriculture Oil & Gas Versorgungs
Auslösemechanik	Kurzwegauslösung	Gesamtlänge [mm]	680 mm

Gesamtbreite [mm]	63 mm	Inhalt (Anzahl Stück)	1
Präzision +/-	+/- 3 %	Kopfbreite 1 [mm]	62,5 mm
Rückschwenkwinkel	10 Grad	Abstand Gehäuse - Vierkantmitte	31 mm
1000 V isoliert	nein	Antriebsvierkant [metrisch]	20 mm
Anzahl Zähne	36	Ausführung	Durchsteckvierkant mit Stift
Skalentyp	Mono	Sicherung Abtriebsvierkant	Stiftsicherung
VDE zertifiziert	nein	Einsatzbereich	Montage Wartung und Instandhaltung
Drehmoment (max.) [N·m]	400 N·m	Kopfhöhe 1 [mm]	38 mm
Antriebsvierkant [zöllig]	3/4 Zoll	Drehmoment (min.) [N·m]	80 N·m
Gesamthöhe [mm]	51 mm	Kalibrierlänge	583,2 mm
Netto-Gewicht [kg]	2,39 kg	REACH Registrierung vorhanden	nein
Skaleneinteilung	10	Festeinstellung	nein
Anzugsrichtung	links und rechts	Drehmomentbereich (min./max.) [N	80-400 N·m
Nonius Nm	1 N·m	Gewicht	2,61 kg