

## BS-ROLLEN

### Bockrolle

Traglast 50 kg, Mit Vollgummi-Bereifung, Durchmesser x Breite 80 x 25 mm, Nabe mit Gleitlager, Felge aus Kunststoff, Befestigung mit Platte, Länge x Breite 104 x 80 mm

Artikelnummer: 341974



BS ROLLEN

## BS-ROLLEN Transportgeräterolle

### Bockrolle

Bockrolle

- Traglast 50 kg
- Mit Vollgummi-Bereifung
- spurlos
- Geeignet für glatt/eben, rau/eben
- Durchmesser x Breite 80 x 25 mm
- Naben Länge x Ø 39 x 12 mm
- Schraubloch Abstand 76x56/84x64 mm, Schraubloch-Ø 9 mm
- Nabe mit Gleitlager
- Felge aus Kunststoff
- Felge ohne Fadenschutz
- Gehäuse aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Befestigung mit Platte, Länge x Breite 104 x 80 mm

## Technische Details

Fördertechnik	Rollen	Gesamthöhe	105 mm
Rollentyp	Transportgeräterollen	Nabenlänge	39 mm
Bauform	Bockrolle	Nabenbohrung	12 mm
Traglast	50 kg	Radbreite	25 mm

Bereifung	Vollgummi	Lauffläche Eigenschaft	spurlos
Rad-Ø	80 mm	Länge Platte	104 mm
Material Felge	Kunststoff	Breite Platte	80 mm
Radlager	Gleitlager	Schraubloch Abstand	76x56/84x64 mm
Geeignet für Bodentyp	glatt/eben, rau/eben	Schraubloch Ø	9 mm
Befestigungselement	Platte	Oberfläche Gehäuse	verzinkt
elektrisch leitend	nein	Farbe Felge	schwarz
Material Gehäuse	Stahl	Gewicht	0,4 kg
Fadenschutz	nein		

## Zubehör

714776



Rad, Traglast 50 kg, Mit Vollgummi-Bereifung, Durchmesser x Breite 80 x 25 mm, Nabe mit Gleitlager, Felge aus Kunststoff

## Dazu passt auch ...

400701



Rechteckbehälter, Höhe x Breite x Tiefe 670 x 660 x 432 mm, Inhalt 135 l, Aus Polyethylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen, Unterbau Rollen

438985



Lenkrolle, Traglast 175 kg, Mit Kunststoff-Bereifung, Durchmesser x Breite 125 x 35 mm, Nabe mit Rollenlager, Felge aus Kunststoff, Befestigung mit Platte, Länge x Breite 105 x 80 mm

763068



Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 170 x 600 x 400 mm, Inhalt 33 l, Aus Polypropylen in grau, Wände durchbrochen, Boden durchbrochen