

## PAVOY Werkbank

Höhe x Breite x Tiefe 900 x 2000 x 700 mm, Tischplatte aus Multiplex, geölt, Gestellausführung 4 FüÙe, Ausstattung: 2 Schubladen, 1 Ablageboden, VerschieÙbar mit Zylinderschloss, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung

Artikelnummer: 524165



## PAVOY Werkbank

Werkbank







- Höhe x Breite x Tiefe 900 x 2000 x 700 mm
- Tischplatte aus Multiplex, geölt
- Plattenstärke 40 mm
- Gestellausführung 4 FüÙe
- Ausstattung: 2 Schubladen, 1 Ablageboden
- Schubladen Höhe 2x125 mm
- Traglast je Schublade 30 kg
- Schubladen auf Rollenführung, Auszug 85 %
- Mit Einzelauszugsperre
- Mit Griffleiste
- VerschieÙbar mit Zylinderschloss
- Konstruktion aus Stahl
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung

- GS- und TÜV-geprüft
- 10 Jahre Garantie



## Technische Details









|                          |                             |                    |                             |
|--------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|
| Möbeltyp                 | Tisch                       | Auszugsführung     | Schublade auf Rollenführung |
| Tischtyp                 | Werkbank                    | Auszugssperre      | Einzelauszugssperre         |
| Gestellausführung        | 4 Füße                      | Griff              | Griffleiste                 |
| Gestellform              | 4-Fußgestell                | Material Platte    | Multiplex                   |
| Höhe                     | 900 mm                      | Oberfläche Platte  | geölt                       |
| Breite                   | 2000 mm                     | Farbe Platte       | Buche                       |
| Tiefe                    | 700 mm                      | Material Gestell   | Stahl                       |
| Stärke Platte            | 40 mm                       | Oberfläche Gestell | pulverbeschichtet           |
| höhenverstellbar         | nein                        | Oberfläche Front   | pulverbeschichtet           |
| elektrisch leitend       | nein                        | Schließsystem      | Zylinderschloss             |
| Werkbank Ausstattung     | 2 Schubladen, 1 Ablageboden | Ablageböden        | 1 Stück                     |
| Schubladen Anzahl        | 2 Stück                     | fahrbar            | nein                        |
| Schubladen Anzahl x Höhe | 2x125 mm                    | Zertifizierung     | GS // TÜV                   |
| Fronthöhe 125 mm         | 2 Stück                     | Garantie           | 10 Jahre                    |
| Schubladentraglast       | 30 kg                       | Gewicht            | 91 kg                       |
| Auszug Schublade         | 85 %                        |                    |                             |

## Zubehör

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 404273 |  | Trennbleche, mit 6 Fächern, 1 Längsteiler + 4 Trennbleche, Höhe x Breite 100 x 500 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
| 404274 |  | Trennbleche, mit 6 Fächern, 1 Längsteiler + 4 Trennbleche, Höhe x Breite 125 x 500 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
| 404296 |  | Beschriftungsleiste für Schubladenschrank, Breite 500 mm, Rückseite magnetisch  |
| 500792 |  | Mulden, mit 30 Fächern, 25 Trennwände, passend für Fronthöhe 75 mm, Höhe x Breite 75 x 500 mm, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung   |
| 524197 |  | Abrollleiste für Arbeitsplatte, Für Werkbank, Breite 2000 mm  |
| 532191 |  | Zinkblechbelag für Arbeitsplatte, Für Werkbank, Breite 2000 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar        |

## Dazu passt auch ...

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 195704 |  | Parallelschraubstock, Backenbreite 100 mm, Spannweite 100 mm, Mit angeschmiedeten Rohrspannbacken, Aus Stahl in blau                                    |
| 218989 |  | Montagetisch, Höhe x Breite x Tiefe 850 x 1500 x 750 mm, Platte aus Buche-Multiplex, 4-Fußgestell aus Stahl mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau |

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 221109 |    | Putzrollen-Bodenständer, für max. 430 mm breite Rollen, Passend für Rollen mit 450 mm Durchmesser, Gestell aus Metall in weiß  |
| 221140 |    | Wischtuch, 800 Tücher, Länge x Breite 300 x 230 mm, Rollen Länge x Durchmesser 240 m x 225 mm, Papierqualität Zellstoff, geprägt, In weiß  |
| 221143 |    | Schutzhandschuhe, aus Polyamidstrick in schwarz mit Polyurethan-Beschichtung, Handrücken aus Polyamid, atmungsaktiv und nahtlos, Größe 9   |
| 221242 |    | Müllsack, Inhalt 60 l, 28 µm stark, Länge x Breite 800 x 600 mm, In schwarz  |
| 221330 |    | Schutzbrille, Schutzstufe EN 166, Gläser aus Polycarbonat mit Antikratzbeschichtung, farblos, Ausstattung: Seitenschutz, direkte Belüftung   |
| 222683 |    | Wischtuch, 90 Tücher, Länge x Breite 305 x 230 mm  |
| 656975 |   | Universalcontainer, Inhalt 121 l, Höhe x Durchmesser 705 x 557 mm, Korpus aus Polyethylen in grau  |
| 969584 |  | Montagetisch, Höhe x Breite x Tiefe 836 x 2000 x 750 mm, Platte aus Holz mit Resopalbeschichtung in Dekor hellgrau, 4-Fußgestell aus Stahl mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau |