

fetra Scherenhubwagen

Traglast 1000 kg, Gabel Länge x Breite 1165 x 160 mm, Tragbreite 540 mm, Lenkräder mit Polyurethan-Bereifung, Breite x Ø 50 x 180 mm, Gabelrollen mit Polyurethan-Bereifung, Breite x Ø 50 x 80 mm

Artikelnummer: 998913



fetra
Transportgeräte

2 YEARS
WARRANTY



fetra Scheren-Gabelhubwagen

Traglast 1000 kg

Scherenhubwagen

- Traglast 1000 kg
- Gabel Länge x Breite 1165 x 160 mm
- Tragbreite 540 mm
- Lenkräder mit Polyurethan-Bereifung, Breite x Ø 50 x 180 mm
- Gabelrollen mit Polyurethan-Bereifung, Breite x Ø 50 x 80 mm
- Hubhöhe 800 mm / abgesenkte Höhe 85 mm
- Gabeln aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in gelb
- verwindungssteife Stahlkonstruktion
- Deichselgriff für die Funktionen Heben - Fahren - Senken
- Deichsel aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in schwarz
- Lenkeinschlag 100 °
- Länge x Breite 1540 x 540 mm
- Gewicht 110 kg

- 2 Jahre Garantie

Technische Details

Hebegerät	Hubwagen	Hubhöhe (min.)	85 mm
Hubwagentyp	Scherenhubwagen	Hubhöhe (max.)	800 mm
Traglast	1000 kg	Bedienung Hub	manuell/hydraulisch
Länge Gabel	1165 mm	Bedienung Fahrwerk	manuell
Breite Gabelzinken	160 mm	Material	Stahl
Länge	1540 mm	Farbe Gabeln	gelb
Breite	540 mm	Oberfläche Gabeln	pulverbeschichtet
Material Lenkrollen	Polyurethan	Material Deichsel	Stahl
Breite Lenkräder	50 mm	Farbe Deichsel	schwarz
Durchmesser Lenkräder	180 mm	Oberfläche Deichsel	pulverbeschichtet
Material Gabelrollen	Polyurethan	Lenkeinschlag	100 °
Breite Gabelrolle	50 mm	Garantie	2 Jahre
Durchmesser Gabelrollen	80 mm	Gewicht	110 kg

Dazu passt auch ...

149500		Stopper für Palettenhubwagen, Höhe x Länge x Breite 70 x 650 x 360 mm, aus Polypropylen
217180		Wellpapp-Palette, Höhe x Länge x Breite 120 x 1200 x 800 mm, Traglast statisch / dynamisch 700 / 500 kg, Oberdeck geschlossen
217213		EUR-Tauschpalette, aus Holz, Länge x Breite 1200 x 800 mm, Traglast statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, Unterbau Kufen, Oberdeck durchbrochen
221284		Arbeitshandschuh, aus Leinen/Rindsleder, Handrücken aus Leinen, reißfest, Größe Einheitsgröße
221309		Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße
221381		Schutzhandschuhe, aus Nitril in grau/schwarz mit Nitril-Beschichtung, nahtlos, Größe 9
227875		Sicherheitshalbschuh, Sicherheitsstufe: S1P, Größe 44, Obermaterial Veloursleder/Mesh in schwarz/grau/rot