



SLB4-F/A

Isolierte, starre Ø 4 mm-Buchse, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 4 mm -Stecker mit starrer Isolierhülse. Messingstanzteil, vernickelt. Montage durch Festschrauben in Bohrungen von Platten oder Gehäusen aus Kunststoff, Metall etc. **Anschluss: Flachstecker 4,8 mm x 0,8 mm**, einmalig bis 90° abwinkelbar.

SLB4-F/A

Insulated Ø 4 mm rigid sockets accepting spring-loaded Ø 4 mm plugs with rigid insulating sleeve. Brass sheet, nickel-plated. The socket is screwed into predrilled panels of plastic, metal etc. **Flat connecting tab 4.8 mm x 0.8 mm**, can be bent to 90°, once only.



Montagebohrung
Panel drilling

Typ Type	Bestell-Nr. Order No.	Bemessungsspannung/-strom Rated voltage/current	*Farben *Colours										
SLB4-F/A	23.3070-*	1000 V, CAT III / 24 A	<table border="1"> <tr> <td>20</td> <td>21</td> <td>22</td> <td>23</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>26</td> <td>27</td> <td>28</td> <td>29</td> </tr> </table>	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
20	21	22	23	24									
25	26	27	28	29									

**Mitgeliefertes Montagmaterial****Supplied assembly material**

MUR/M12x0,75	Seite / Page → 81	Rundmutter / Round nut
SSP4	Seite / Page → 81	U-Scheibe / Washer

Technische Daten**Technical data**

Bemessungsstrom	Rated current	24 A
Bemessungsspannung	Rated voltage	1000 V, CAT III
Kontaktsystem	Contact system	Ø 4 mm
Bauform	Design	Einbaubuchse, starr, isoliert Panel-mount socket, rigid, insulated
Anschluss	Connection	Flachstecker 4,8 mm x 0,8 mm, einmalig bis 90° abwinkelbar Flat connecting tab 4.8 mm x 0.8 mm, can be bent to 90°, once only
Kontaktmaterial Buchse und Anschluss	Contact material socket and connection	Messingstanzteil, vernickelt Brass sheet, nickel-plated
Isolationsmaterial	Insulation material	PA
Zulassungen	Approvals	RoHS
Konformitäten	Conformities	RoHS, Reach, IEC/EN 61010 - Serie/Serie



Rohrschlüssel **SS2, SS425**, Seite 83
Flachsteckhülse **FSH4,8x0,8**, Seite 83



Tube spanners **SS2, SS425**, page 83
Flat connecting terminal **FSH4,8x0,8**, page 83



Montageanleitung **MA152**
www.multi-contact.com



Assembly instructions **MA152**
www.multi-contact.com