

Steck-Verteilerleiste

Serie KM

Merkmale

- ➔ Kompakt bei geringem Gewicht
- ➔ Axialer Leitungsanschluss möglich
- ➔ Grosse Variationsmöglichkeiten
- ➔ Einfachste Montage
- ➔ 3,6 oder 10-fach Anschlussleiste



Technische Daten

Modell	KM11	KM13
Medium	Luft, Wasser ^{Anm.1)}	
Betriebsdruckbereich	-100 kPa bis 1.0 MPa	
Prüfdruck	3 MPa	
Umgebungs- und Medientemperatur	-5 bis 60 °C, bei Wasser: 0 bis 40 °C (nicht gefroren)	

Anm. 1) Geeignet für allgemeines Industrierwasser. Wenden Sie sich an SMC, wenn andere Medien verwendet werden. Druckspitzen dürfen den maximalen Betriebsdruck nicht übersteigen.

Verwendbarer Schlauch

Schlauchmaterial	Nylon, Weichnylon, Polyurethan
Schlauch-Aussendurchmesser	ø4, ø6, ø8, ø10, ø12

Modell

Modell	Anschlussausführung		Anzahl A-Anschlüsse	Anschluss B Anschlussgrösse	Anschluss A Anschlussgrösse		
	Anschluss A	Anschluss B			ø4	ø6	ø8
KM11	Steckverbindung	Steckverbindung	6, 10	ø8	●		
				ø10		●	
				ø12			●
KM13	Steckverbindung	Steckverbindung	3	ø6	●		
				ø8	●	●	
				ø10		●	●

Steck-Verteilerleiste

KM11

	Verwendb. Schlauch-Aussen-ø		Anzahl A-Anschlüsse	Modell
	(A)	(B)		
	4	8	6	KM11-04-08-6
		10	-10	
6	10	6	KM11-06-10-6	
		10	-10	
8	12	6	KM11-08-12-6	
		10	-10	

KM13

	Verwendb. Schlauch-Aussen-ø		Anzahl A-Anschlüsse	Modell
	(A)	(B)		
	4	6	3	KM13-04-06-3
	8	3	-08-3	
6	8	3	KM13-06-08-3	
	10	3	-10-3	
8	10	3	KM13-08-10-3	