



SHR

FLACH-KABELHALTER

Artikel Nr	"A" mm	Bündel ø mm	"B" mm	"C" mm	VPE
SHR-08-6NB	8.0	10.0	0.8	10.0	100
SHR-15-6NB	15.0	16.0	0.8	14.0	50
SHR-20-6NB	20.0	23.0	0.9	17.0	30
SHR-25-6NB	25.0	25.0	1.0	20.0	20
SHR-32-6NB	32.0	32.0	1.3	25.0	15
SHR-08-6V0B	8.0	10.0	0.8	10.0	100
SHR-15-6V0B	15.0	16.0	0.8	14.0	50
SHR-20-6V0B	20.0	23.0	0.9	17.0	30
SHR-25-6V0B	25.0	25.0	1.0	20.0	20
SHR-32-6V0B	32.0	32.0	1.3	25.0	15
SHR-08-PPB	8.0	10.0	0.8	10.0	100
SHR-15-PPB	15.0	16.0	0.8	14.0	50
SHR-20-PPB	20.0	23.0	0.9	17.0	30
SHR-25-PPB	25.0	25.0	1.0	20.0	20
SHR-32-PPB	32.0	32.0	1.3	25.0	15

CAT-TOOL



SET 2.5MM + TOOL



Artikel Nr. Montage-Tool Polypropylene
CAT-08-PP
CAT-15-PP
CAT-20-PP
CAT-25-PP
CAT-32-PP
Auf Anfrage: Material Nylon 6/6 Glasfaserverstärkt

Material: Als Standard erhältlich:
Nylon 6
Nylon 6 feuerresistent
Polypropylene
Artikel-Aufteilung bitte Tabelle entnehmen

Materialcode: PP - Polypropylene. 6N - Nylon 6; 6V0 - Nylon 6 feuerresistent

Farbcode: B - schwarz, W - weiß, G - grau

VPE: Standardmengen bitte Tabelle entnehmen

Kit-Version auf Anfrage erhältlich

Bestellinfo:

SHR	16	PP	B
Artikel	Größe	Materialcode	Farbcode