



ARTIKEL-NUMMER: 2332545

Check & Go Green PU 5

Handling scharfkantiger Teile in trockenen oder öligen Umgebungen

Honeywell**Überblick****Artikelnummer**

2332545

Produkttyp

Handschuhe

Programm

Schnitt- und Stichschutz

Produktlinie

schnittfest

Marke

Honeywell

Branche

- Automobilindustrie und Bauteilproduktion
- Luft- und Raumfahrt
- Bauindustrie
- Gastronomie
- Strom und Energieversorgung
- Glasindustrie
- Logistik
- Wartung und Instandhaltung
- Stahl- und Metallindustrie
- Papierindustrie
- Dienstleistung
- Telekommunikation
- Transportwesen
- Versorgungsunternehmen

Produktverwendung

Handling scharfkantiger Teile in trockenen oder öligen Umgebungen

Erleichtert den Sicherheitsfachkräften die optische Erkennung des Schnittschutzlevels

Eigenschaften und Nutzen**Funktion**

Strickhandschuh aus HPPE, Polyamid und Verbundfaser

Grüne PU-Beschichtung auf der Handfläche

Farbe: Weiß & Grün

Strickstärke 13

Länge: 25 cm

Nutzen

KOMFORT

Durch die Stricktechnik entsteht ein eng anliegender Handschuh mit guter Fingerbeweglichkeit. Der Handschuh bietet höchsten Tragekomfort und erhöhte Robustheit.

Die Frische von HPPE sorgt für ein angenehmes Tragegefühl.
 Die dichte Maschenstruktur (Strickstärke 13) verleiht dem Handschuh eine einwandfreie Passform, schützt vor dem Eindringen von Schmutz und bietet ein gutes Tastempfinden.
 Der unbeschichtete Handrücken sorgt für eine optimale Atmungsaktivität des Handschuhs.

WIDERSTANDSFÄHIGKEIT

Das HPPE/Lycra®-Garn bietet ausgezeichneten Schnittschutz.
 Die Polyurethanbeschichtung an Handfläche und Fingerspitzen sorgt für hervorragende Abriebfestigkeit
 Die mit Polyamid umhüllte Verbundfaser erhöht die Schnittfestigkeit.
 Vorsicht! Diesen Handschuh keiner Hitze aussetzen.

SICHERHEIT

Die Farbcodierung auf der Handaußenfläche und die Farbe der Beschichtung erleichtert Sicherheitsfachkräften und Anwendern die optische Erkennung des Schnittschutzlevels.

Technische Beschreibung

Beschreibung

CE-KATEGORIE : Kategorie II: Mittlere Risiken
 Entspricht den Normen:
 EN 420-2003 Allgemeine Anforderungen
 EN 388-2003 Mechanische Risiken

MERKMALE: Strickhandschuh aus HPPE, Polyamid und Verbundfaser
 Grüne PU-Beschichtung auf der Handfläche.
 Farbe: Weiß & Grün
 Strickstärke 13.
 Länge: 25 cm

Produkttechnologie

Gestrickt beschichtet

Strickstärke

13

Handschuh-/Trikotfarbe

Weiß und grün

Beschichtungstyp

HPPE-/Polyamid-/Verbundfasern und Lycra®

Länge

25 cm

Unbedenklichkeit

Entspricht den Europäischen Normen

Tastgefühl

Klasse 5

Größen

6 bis 11

EN 388 - Mechanische Gefahren und Abriebfestigkeit

Abriebfestigkeit	4
Schnittbeständigkeit (Coupe-Test)	5
Reißfestigkeit	4
Durchstichfestigkeit	3

Verpackungsetikett

Kennzeichnung

CE HONEYWELL
 2332545 XX
 EN 420
 EN 388: 4543

Zertifizierungen

EU-Konformitätserklärung

EG-Kategorie PSA

2

Qualitätssicherung

ISO 9001 / 2000

EG-Zertifizierungsnummer

0075/797/162/07/11/0385 EXT 02/04/13

EG-Baumusterprüfbescheinigung

AET 2332545 Honeywell 2013

Nr. EG-Baumusterprüfbescheinigung

0075/797/162/07/11/0385 EXT 02/04/13

Fotos & Bilder

Zusätzliche Informationen

Benutzerhandbuch

UI 102

Benutzerinformationen

102

Wartung und Instandhaltung

Informationen zur Aufbewahrung

Kleinste Verpackungsgröße 10 Paar.

Karton mit 100 Paar.

Pflegeanleitung

Dieser Artikel kann ohne Auswirkungen auf die mechanische Leistung bei 40° C gereinigt werden.