

## Nr. 900 Drahtseilrollen

aus schwarzem Polyamid PA 6G mit eingebauten Kugellagern, verzinkten Schrauben und Muttern.  
Alle Maße in mm.



<b>Rollenaußen-Ø</b>	<b>50</b>	<b>60</b>	<b>70</b>	<b>80</b>	<b>100</b>	<b>120</b>
Rillengrund-Ø	37	46	56	65	83	100
Rillenradius	1,6	1,6	1,6	2,2	2,2	2,7
Rillentiefe	6,5	7	7	7,5	8,5	10
Kranzbreite	13	13	16	18	18	18
Bohrung für Bolzen	6	6	8	8	10	12
Nabenlänge	19	19	26	26	30	30
Seil-Ø max.	3	3	3	4	4	5
Kugellager-Type	6001-2RS	6001-2RS	6002-2RS	6002-2RS	6003-2RS	6004-2RS
Schraubenmaße	M6 x 35	M6 x 35	M8 x 45	M8 x 45	M10 x 55	M12 x 60
Tragfähigkeit in kg	100	100	200	200	300	400
Gewicht in kg ca.	0,07	0,09	0,14	0,16	0,26	0,40

<b>Rollenaußen-Ø</b>	<b>150</b>	<b>180</b>	<b>210</b>	<b>240</b>	<b>300</b>
Rillengrund-Ø	130	160	185	206	265
Rillenradius	3,5	4,2	4,8	5,3	6,5
Rillentiefe	10	10	12,5	17	17,5
Kranzbreite	22	22	26	28	30
Bohrung für Bolzen	14	14	16	16	16
Nabenlänge	34	34	38	38	38
Seil-Ø max.	6,5	8	9	10	12
Kugellager-Type	6004-2RS	6004-2RS	6005-2RS	6005-2RS	6005-2RS
Schraubenmaße	M14 x 65	M14 x 65	M16 x 70	M16 x 70	M16 x 70
Tragfähigkeit in kg	500	500	800	800	1000
Gewicht in kg ca.	0,63	0,81	1,20	1,70	2,40