

Artikelnummer: 156913

Kurzbeschreibung: Werkbank serie 8922, B 1500 x D 900 x H 840 mm



Langbeschreibung: Werkbank Serie 8922, 5 schuifladen, 1 deur, diepte 700 of 900 mm: De werkbank van de serie 8922 biedt vijf laden en een afsluitbare deur. Met de werkbank van de serie 8922 heeft u de keuze uit 700 of 900 mm diepte. De werkbank uit de Serie 8922 is robuust en stabiel. Dankzij de gelaste constructie en de framevoeten van stalen buis Profi I heeft de werkbank een stevige standaard en biedt een maximale oppervlaktebelasting van 1250 kg. De milieuvriendelijke poedercoating in lichtgrijs en gentiaanblauw maakt de werkbank Serie 8922 ook schokbestendig. Het 40 mm dikke massief beuken werkblad is al geschuurd en geolied. Onder het werkblad bevindt zich een 4-zijdig draagframe. Er zijn ook twee laden, elk met een draagvermogen van 100 kg en een hoogte van 160 mm en 120 mm. Drie andere 120 mm hoge laden bieden een draagvermogen van 50 kg per stuk. De 360 mm brede deur kan ook worden vergrendeld met een centrale vergrendeling. De werkbank Serie 8922 kan worden besteld met een breedte van 1250 mm of 1500 mm en een diepte van 700 mm of 900 mm. De werkbank wordt volledig gemonteerd geleverd.

Meer details:

- Werkblad: massief beukenhout
- Oppervlakte geslepen en geolied
- Dikte van het werkblad: 40 mm
- Gelaste constructie (diepte 650 mm) met framevoetjes van stalen buis Profi I (45 x 45 x 45 x 2 mm)
- Framepootjes met eindelement en antislipnoppen
- Steunframe (4-zijdig) onder het werkblad
- 2 laden: 1 x 160 mm, 1 x 120 mm, 1 x 120 mm, laden Draagvermogen: elk 100 kg
- 3 laden: 3 x 120 mm, laden laadvermogen: 100 kg
- Laden: Uittreksel 90 procent
- 1 deur: 1 x 360 mm, openingshoek 180 graden, zelfsluitende veer scharnieren
- Centrale vergrendeling: slot met 2 sleutels
- ErgoScript-stuur met labelstrips
- Oppervlaktebelasting: max. 1250 kg
- Materiaal: beukenhout
- Milieuvriendelijke poedercoating in lichtgrijs RAL 7035 en gentiaanblauw RAL 5010
- Levering volledig gemonteerd
- Diepte: 700 of 900 mm.
- breedte: 1250 of 1500 mm of 1500 mm
- hoogte: 840 mm

