


Schraubendreher

10771 Winkelschraubendreher

für Innen TORX®-Schrauben, lange Ausführung, Kugelkopf am langen Schaftende, Schwenkwinkel bis 25° nach jeder Seite, Chrom-Vanadium, brüniert.



Code	Gr.	mm	L ₁ mm	L ₂ mm	g	
43 27 00 10	T10	2,7	23	121	10	5
43 27 00 15	T15	3,3	27	136	10	5
43 27 00 20	T20	3,8	29	148	20	5
43 27 00 25	T25	4,4	33	163	24	5
43 27 00 27	T27	5,0	36	176	28	5
43 27 00 30	T30	5,5	38	191	30	5
43 27 00 40	T40	6,6	43	210	35	5

10771/8 Winkelschraubendreher-Satz

für Innen TORX®-Schrauben, lange Ausführung, Kugelkopf am langen Schaftende, Schwenkwinkel bis 25° nach jeder Seite, im Halter, Chrom-Vanadium, brüniert.

Inhalt:
Gr. T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40




Code	g	
96 43 27 01	290	1


10767 Kugelkopf-Winkelschraubendreher

für Innensechskantschrauben, mit Kugelkopf am langen Schaftende, Schwenkwinkel bis 25° nach jeder Seite, Chrom-Vanadium, brüniert.



Code	mm	L ₁ mm	L ₂ mm	g	
43 57 01 30	1,3	12	72	1	10
43 26 00 15	1,5	14	89	2	10
43 26 00 02	2	16	99	3	10
43 26 00 25	2,5	18	112	5	10
43 26 00 03	3	20	124	8	10
43 26 00 04	4	25	138	17	10
43 26 00 05	5	28	158	30	10
43 26 00 06	6	32	178	50	10
43 26 00 08	8	36	198	99	10
43 26 00 10	10	40	222	175	10
43 26 00 12	12	45	248	280	10


10767a Kugelkopf-Winkelschraubendreher

Code	"	L ₁ mm	L ₂ mm	g	
43 57 01 30	0,050	12	72	1	10
43 57 00 04	1/16	14	78	2	10
43 57 00 05	5/64	16	87	4	10
43 57 00 06	3/32	18	99	5	10
43 57 00 07	7/64	20	108	8	10
43 57 00 08	1/8	20	119	10	10
43 57 00 09	9/64	23	132	13	10
43 57 00 10	5/32	25	145	17	10
43 57 00 12	3/16	26	159	26	10
43 57 00 14	7/32	29	170	39	10
43 57 00 16	1/4	31	184	60	10
43 57 00 20	5/16	36	202	100	10
43 57 00 24	3/8	38	222	157	10

10767 Kugelkopf-Winkelschraubendreher-Sätze

im Halter, Chrom-Vanadium, brüniert.



Code	Nr.	g	
96 43 26 01	10767/9 ¹⁾	411	5
96 43 57 01	10767a/8 ²⁾	280	1
96 43 57 02	10767a/13 ³⁾	465	1

¹⁾ Inhalt: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm


²⁾ Inhalt: 5/64; 3/32; 1/8; 5/32; 3/16; 7/32; 1/4; 5/16"

³⁾ Inhalt: 0,050; 1/16; 5/64; 3/32; 7/64; 1/8; 9/64; 5/32; 3/16; 7/32; 1/4; 5/16; 3/8"

10767H Kugelkopf-Winkelschraubendreher

für Innensechskantschrauben, Schwenkwinkel bis 25° nach jeder Seite, mit Kugelkopf und Haltering, am langen Schaftende, zum schnellen und sicheren Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen, aufgesteckte Schrauben werden zuverlässig festgehalten, Chrom-Vanadium, brüniert.




Code	mm	L ₁ mm	L ₂ mm	g	
46 23 10 03	3	20	126	8	10
46 23 10 04	4	25	140	17	10
46 23 10 05	5	28	160	30	10
46 23 10 06	6	32	180	50	5
46 23 10 08	8	36	200	100	5
46 23 10 10	10	40	224	175	5

10767H/9 Kugelkopf-Winkelschraubendreher-Satz

für Innensechskantschrauben, Schwenkwinkel bis 25° nach jeder Seite, ab SW 3 mm mit Haltering, mit Kugelkopf am langen Schaftende, zum schnellen und sicheren Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen, aufgesteckte Schrauben werden zuverlässig festgehalten, im Halter, Chrom-Vanadium, brüniert.
Inhalt: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm



Code	g	
96 43 26 02	401	5

10757 Vierkant-Ahle

zum Vorstechen und Auftreiben von Leder, Kunststoffen und anderen weichen Materialien sowie Holz, zum besseren Ansetzen von Holzschrauben.




Code	L mm	Klinge mm	g	
77 59 10 00	215	6 x 100	100	1

10554 EURO-Spannungsprüfer

in Bauweise nach EN-Norm, geprüft nach der noch gültigen VDE-GS-Norm, mit Plastikgriff, AC 125-250 V.



Code	a mm	b mm	L mm	g	
77 45 00 01	1	3,5	190	37	10