



Descrizione

Taniche industriali da 30 litri con tappo (con anello anti-manomissione), colore naturale, di polietilene infrangibile (HD-PE)

- Con omologazione UN per il trasporto di merci pericolose
- Forma compatta - Maneggevoli e impilabili
- Buona resistenza chimica ad acidi, soluzioni alcaline ed altre sostanze chimiche
- Idoneità per alimenti, resistenza alla temperatura: da -20 °C a +70 °C e senza bisfenolo A (BPA)
- per contrassegnare taniche piene di carburante (secondo il regolamento GHS e ADR) consigliamo le nostre etichette adesive per taniche cod.art. 306100
- Accessori a parte: Rubinetto di scarico con attacco a vite DIN 60/61 cod. art. 550500
- Cod. omologazione n. 3H1/Y1.9/180/--/A/PA-03/43263/AMO
- w = Ø interno dell'apertura di riempimento = 47 mm
- a = filettatura Ø esterno = DIN 60
- P=profondità=230 mm L=larghezza=288 mm A=altezza=578 mm

Informazioni:

Articolo

Codice dell'articolo	426501
GTIN	4007228426496
Tariffa doganale	39233090
Unità di imballaggio	2

Colore	naturale
Volume in L	30
Peso (kg)	1,2
P x L x A (mm)	230 x 288 x 578

Imballaggio esterno

Contenuto in pezzi	2
P x L x A (mm)	LAENGE_KARTON x BREITE_KARTON x HOEHE_KARTON

Peso lordo unità di imballaggio kg	2,4
------------------------------------	------------

Pallet

Numero di scatole	15
Numero di strati	3
P x L x A (mm)	1,2 x 0,8 x 1,884

Cartoni per strato	5
Peso (kg)	56,0