

Artikelnummer: 129428

Kurzbeschreibung: Alu-Klappwagen, 900 x 600 mm

Langbeschreibung: Alu-Klappwagen, Tragkraft 200 kg: Schiebebügel auf Plattform klappbar. 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit TPE-Bereifung, Naben mit Rollenlagerung. Mit fetra-Zentralbremssystem TOTALSTOP* gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).

Alurohrwagen mit Aluplattform Tragkraft: 200 kg
Ladefläche 720 x 450 mm
Außenmaße: L 815 x B 470 x H 930 mm
Ladeflächenhöhe: 205 mm
Rad-ø 125 x B 38 mm
Ladefläche 900 x 600 mm
Außenmaße: L 995 x B 620 x H 965 mm
Ladeflächenhöhe: 230 mm
Rad-ø 160 x B 40 mm*

Ladeflächenhöhe: 230 mm Rad-ø 160 x B 40 mm*

TOTALSTOP - das fetra-Zentralbremssystem
Innovativ, komfortabel, ergonomisch und sicher: Das von fetra entwickelte Bremssystem lässt sich mit nur einem Fußtritt leicht feststellen oder lösen. Neben der Drehung der Räder wird zusätzlich die Schwenkbewegung beider Lenkrollen sicher arretiert. Gefahrensituationen durch seitliches Ausschwenken des gebremsten Wagens werden somit vermieden. Durch die zentrale Anordnung ist das Bremspedal jederzeit im Blickfeld des Bedieners und kann in jeder Rollenstellung betätigt werden. Der Radfeststeller aus Gummi wirkt auf allen Reifenmaterialien und ist sehr einfach nachstellbar
innovativ: Mit nur einem Fußtritt werden Raddrehung und Schwenkbewegung beider Lenkrollen blockiert
komfortabel: Das Bremspedal bleibt immer im Blickfeld des Bedieners. Bremsen in jeder Rollenstellung möglich
ergonomisch: Leicht zu lösende Bremse durch große Bodenfreiheit des Pedals
sicher: Radfeststeller aus Gummi. Höchste Bremsleistung auf allen Reifenmaterialien, einfach nachzustellen



EAN/GTIN: 4017976411347