

BESONDERE EIGENSCHAFTEN

- Mini-Tastatur in flacher Bauform und geringen Abmessungen – nur 291 x 29 x 154 mm
- Modernes Design in edler, matt-schwarzer *SoftSkin*-Beschichtung
- Volle Funktionalität einer Tastatur mit *Full-Size-Layout*
- Besonders leiser und spürbarer Anschlag durch hochwertige *Soft-Touch*-Membrantechnologie
- Blau leuchtende Status-LEDs für *Caps*-, *Num*- und *Scroll-Lock* im neuen *Light-Stripe-Design*
- *Plug & Play*-Installation ohne speziellen Treiber
- In verschiedenen Länderversionen verfügbar
- Ansprechende *Retail*-Verpackung
- Optimal für 19"-IPC, POS, Empfangs-Tresen, Service-Applikationen etc.



TECHNISCHE DATEN

Anzahl Tasten:	88 / 89 (länderabhängig)
Bauart:	<i>Soft-Touch</i> -Membrantechnologie
Zu erwartende Lebensdauer:	ca. 5 Mio. Anschläge / Taste
Betätigung:	3,0 ± 0,5 mm Gesamtweg
Druckpunkt:	55 ± 15 g
Spannungsversorgung:	+5 V _{DC} ± 5 %
Stromaufnahme:	300 mA max.
Temperatur:	0 °C bis +50 °C (Betrieb) / -20 °C bis +65 °C (Lagerung)
Feuchtigkeit:	10 % bis 85 % rel. (Betrieb und Lagerung)
Kabellänge:	1,9 m
Schnittstelle:	PS/2-USB-Combo
Lieferumfang:	Tastatur, Bedienungsanleitung
Kompatibilität:	Win 98SE / ME / 2000 / XP / Vista

LOGISTISCHE DATEN

Artikelbezeichnung:	KeySonic ACK-595 C+	
Marke:	EAR888-62976468	
Artikelnummer:	12506 (GER)	
EAN-Code:	4250078142065	
Verpackungseinheit:	20 Stück / Karton	
Abmessungen (B×H×T) ca.:	Tastatur:	291 x 29 x 154 mm
	inkl. Verpackung:	312 x 31 x 205 mm
	Karton:	440 x 325 x 335 mm
	Gewicht ca.:	Tastatur: 580 g
	inkl. Verpackung:	760 g
	Karton:	16,22 kg



Irrtümer und Auslassungen vorbehalten