

ROLINE Patchkabel Kat.6A UTP, Component Level, LSOH, orange, 10 m

Artikelnummer	21.15.2777
Hersteller	ROLINE
Hersteller-Art.-Nr.	21.15.2777
EAN (Einzelstück)	7611990139149

roline
Designed for Professionals



Cat.6A
Class EA

U/UTP

LSOH

COMPONENT
Level Tested

Konfektioniertes ungeschirmtes Netzwerkkabel der Kategorie 6A mit RJ-45 Steckern auf beiden Seiten. Als Rangierkabel in Patchfeldern oder als Geräteanschlusskabel geeignet und für die Anwendung im LAN vorgesehen. 100% Component-Level-Tested.

- Konfektioniertes ungeschirmtes Twisted-Pair-Patchkabel
- Mit RJ-45 Steckern auf beiden Seiten
- Für den Einsatz in 10-Gigabit-Ethernet-Netzwerken
- Strapazierfähig dank angespritztem Knickschutz
- Kontaktbelegung: 1:1 gemäss EIA/TIA568, 8 Adern
- Aufbau: 8 Adern Litze
- Hochwertig vergoldete Kontakte
- Halogenfrei, flammwidrig, raucharm

Diese Anschluss- bzw. Patchkabel für die strukturierte Gebäudeverkabelung bieten Kat.6A-Component-Level-Qualität, d.h. sie haben die anspruchsvolle Komponenten-Prüfung für die Kategorie 6A bestanden.

Technische Daten

Hersteller ROLINE

Produktgruppe	Twisted Pair Kabel
Produkttyp	UTP Patchkabel
Farbe	orange
Länge	10 m
Schirmungstyp	UTP
Übertragungsqualität	Cat6A / Class EA
Component-Level zertifiziert	ja
Anzahl Adern	8
Aderntyp	Litze
Gekreuzt	nein
Farbe (Tülle)	weiß
Kabel LSOH	ja
Seite 1 Typ des Anschlusses	RJ-45
Seite 1 Art des Anschlusses	Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses	RJ-45
Seite 2 Art des Anschlusses	Männlich (Stecker)
Steckertyp RJ45	Standard
Gewicht	366.3 g
Verpackungshöhe	40 mm
Verpackungsbreite	170 mm
Verpackungstiefe	170 mm
Paketgewicht	0.378 kg