

ROLINE Câble FO 50/125µm OM4, LC/LC, connecteurs Low-Loss, violet, 7 m

Numéro d'article 21.15.8856
Constructeur ROLINE
Référence constructeur 21.15.8856



LSOH

- Vers le futur en toute sécurité! La qualité des fibres OM4 associée à des connecteurs "Low-Loss" assure une qualité de transmission particulièrement bonne, même à de très grandes largeurs de bandes.
- Matériel et confection en qualité ROLINE
- Les câbles, confectionnés avec des connecteurs "Low-Loss", affichent des valeurs particulièrement bonnes en ce qui concerne l'atténuation de signal et la réflexion. A titre de comparaison:
 - Atténuation typique d'un câble LC standard: 0,5 dB
 - Atténuation typique d'un câble LC "Low-Loss": 0,15 dB
- La fibre OM4 soutient l'Ethernet, le Fibre Channel et les applications OIF, pour de grandes distances de plus de 550m à 10 Gb/s
- Largeur de bande modale: 4700 MHz-km
- Tous les câbles sont livrés en version Duplex avec des fibres 50/125µm
- Remarque: les câbles ne sont disponibles que dans les longueurs suivantes: 0,5m, 1m, 2m, 3m, 5m et 10m
- Couleur: violet

Caractéristiques techniques

Constructeur	ROLINE
Groupe de produits	Câble fibre optique

Types de produits	Câble Patch FO OM4
Couleur	violet
Longueur	7 m
Nombre de fibres	2
Structure des fils	fil compact
Type de câble	Câble Duplex
Câble extérieur	non
Diamètre de fibre	50/125µm OM4
Raccordement	LC / LC
Type de connecteur face 1	LC
Connecteur face 1 Ferrule	low loss
Type de connecteur face 2	LC
Connecteur face 2 Ferrule	low loss
Embout de soulagement en kevlar	oui
Ø externe du câble	2,8x6 mm
Manteau externe du câble	LSOH
Câble LSOH	oui