

## ZARGES

### Schwerlast-Stehleiter

Z600

Aufstieg beidseitig, 2 x 4 rutschsicher profilierte Sprossen, Holmlänge 1,22 m, aus Aluminium, eloxiert

Artikelnummer: 139288




### ZARGES Schwerlast Sprossenstehleiter Z600

hoch belastbar bis 250 kg

Schwerlast-Stehleiter

- Aufstieg beidseitig
- 2 x 4 rutschsicher profilierte Sprossen
- Für eine Arbeitshöhe bis ca. 2,5 m
- Holmlänge 1,22 m
- Sprossen Tiefe 60 mm
- Sprossen-Holm-Verbindung gebördelt
- Sichere Anwendung durch Spreizsicherung
- auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe am Holmende
- aus Aluminium, eloxiert








- Gewicht 6,9 kg
- Qualitätssicherung gemäß DIN EN 131 professional
- 10 Jahre Garantie

## Technische Details

Steigtechnik	Stehleiter	Sprossen-/Holmverbindung	gebördelt
Leitertyp	Schwerlast-Stehleiter	Oberfläche Holme	eloxiert
Material	Aluminium	Unterbau	auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe
Nutzung	beidseitig	belastbar bis	250 kg
Holmlänge	1,22 m	Sicherheitsausstattung Leiter	Spreizsicherung
Arbeitshöhe	2,5 m	Sicherheitsbügel	ja
Sprossen Anzahl	2 x 4	Spreizsicherung	ja
Stufen-/Sprossentyp	rutsicher profilierte Sprossen	Treppengängig	nein
Tiefe Sprossen	60 mm	Norm	DIN EN 131 professional
klappbar	ja	Garantie	10 Jahre
fahrbar	nein	Gewicht	6,9 kg

## Dazu passt auch ...

149286		Grundplakette, Geprüft gem. BetrSichV/DGUV, Aufkleber, Höhe x Breite 90 x 40 mm
204801		Abfalltonne, Inhalt 20 l, Korpus aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Höhe x Ø 360 x 295 mm, Deckel aus Stahl, nicht brennbar
520203		Werkzeug-/Materialkasten, Ausstattung: Set mit 4 Kästen, aus Kunststoff in schwarz/gelb
526758		Lagerregal - Komplettregal (Grund- und Anbaufeld), Höhe x Breite x Tiefe 2500 x 2370 x 335 mm, Fachlast 150 kg, 2 Regalfelder mit je 6 Ebene(n) mit Stahlboden, Aufstellwinkel gerade, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
528920		Abdeckvlies, Länge x Breite 50 x 1 m, Stärke 235 g/m <sup>2</sup> , Aus Vlies/PE