

RAPIDLIFT Etagenwagen



Traglast 120 kg, mit 3 Etage(n),
Ladefläche Länge x Breite 750 x 480
mm, Gestell verchromt in RAL5017
Verkehrsblau, Räder mit Vollgummi-
Bereifung



Artikelnummer: 400738

RAPIDLIFT Etagenwagen

Traglast 120 kg

Etagenwagen

- Traglast 120 kg
- mit 3 Etage(n)
- Ladefläche Länge x Breite 750 x 480 mm
- Höhe 860 mm
- Etage(n) gerade
- Gestell verchromt in RAL5017 Verkehrsblau
- Stahlkonstruktion
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
- Rad Ø 100 mm
- Räder mit Vollgummi-Bereifung
- Radanordnung rechteckig
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt

Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Etagenausrichtung	gerade
Wagentyp	Etagenwagen	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen
Ladeflächenlänge	750 mm	Bereifung	Vollgummi
Ladeflächenbreite	480 mm	Durchmesser Rad	100 mm

Höhe	860 mm	Rad Ausstattung	Lenkrollen mit Feststellern
Etagen Anzahl	3 Stück	elektrisch leitend	nein
Etagenhöhen mm	140/398/655	klappbar	nein
Traglast	120 kg	Radanordnung	rechteckig
Material Plattform	Stahlblech	Oberfläche	verchromt
Oberfläche Plattform	mit Gummibelag	Farbe	verkehrsblau // RAL5017
Aufbauten	keine	Anlieferung	zerlegt
Material	Stahl	Schiebebügel Anzahl	2 Stück
Euronorm	nein		

Dazu passt auch ...

215911		Wellpapp-Faltkarton, Aus Karton mit Außendecke aus Kraftpapier in braun, recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 400 x 300 x 270 mm
221143		Schutzhandschuhe, aus Polyamidstrick in schwarz, Handrücken aus Polyamid, atmungsaktiv und nahtlos, Größe 9
221309		Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße
503397		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 154 x 600 x 400 mm, Aus Polyethylen, in grau
505133		Klebeband, aus Vinyl in grün/weiß, Band Länge x Breite 33 m x 50 mm
527618		Euronorm-Koffer, Höhe x Länge x Breite 130 x 400 x 300 mm, Inhalt 11 l, Mit Besteckeinsatz, Aus Polyethylen in blau, Mit Scharnierdeckel
532084		Kastenroller, Traglast 250 kg, Ladefläche Länge x Breite 600 x 400 mm, Plattform offen, Gestell in rot, 4 Lenkrollen, Mit Gummi-Bereifung