

**Artikelnummer:** 96768

**Kurzbeschreibung:** Montagewagen mit 3 Etagen und Stahlschrank, mit Feststeller

**Langbeschreibung:** Montagewagen mit 3 Etagen und Stahlschrank: Stabile Stahlkonstruktion mit Schiebebügeln. Ladeflächen aus MDF-Werkstoffplatten in Buche-Dekor mit 20 mm hohen Randleisten aus massivem Holz, die das Herabfallen von Kleinteilen verhindern. Fahrbar auf 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Vollgummi (ø 125 mm). Der Stahlschrank ist abschließbar. 2 höhenverstellbare Böden Maße der mittleren und unteren Etage: L 490 x B 575 mm Etagenhöhen: 280/540/800 mm Schrank-Innenmaße: H 410 x B 500 x T 570 mm Außenmaße: L 1170 x B 600 x H 990 mm Tragkraft: 250 kg Farbe: Blau (RAL 5010) Ladefläche: L 1000 x B 575 mm Gewicht: ca. 55 kg



**EAN/GTIN:** 4250448501942