

Technisches Merkblatt

Schrumpfschlauch Stücke
flammgeschützt
Länge: 10 cm
schwarz
3771-200-64



NORMFEST®

Normfest GmbH
Siemensstraße 23
42551 Velbert
Tel. + 49 20 51 / 275 -0
Fax + 49 20 51 / 275 -141
Email: info@normfest.de
www.normfest.com
www.normfest-shop.com

Beschreibung / Eigenschaften

Dieser Schrumpfschlauch ermöglicht eine schnelle und qualitativ hochwertige Reparatur eines Kabelbaumes ohne aufwendiges Vorarbeiten
Zur Verarbeitung empfehlen wir unsere Normfest Feuerzeugpistole (Artikelnr.: 3555-999-1).

Durchmesser vor dem Schrumpfen: 6,4 mm
Durchmesser nach dem Schrumpfen: 3,2 mm
Wandstärke: 0,60 mm
Länge: 100 mm
schwarz
flammgeschützt
Dauereinsatztemperatur: -55°C bis 135°C
Schrumpftemperatur: ab 90°C
Schrumpfrate: 2:1
Zulassung: UL224



Technische Daten

Technische Eigenschaften:

- Schrumpfrate 2:1
- Schrumpftemperatur: ab +90°C
- Dauertemperaturbeständigkeit: -55°C bis +135°C
- Zulassung: UL 224

Mit diesem Hinweis wollen wir Sie Aufgrund unserer Versuche und Erfahrung nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs -und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen.

Dies gilt auch bei Inanspruchnahme unseres unverbindlich zur Verfügung stehenden technischen und kaufmännischen Kundendienstes. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen. Für gleich bleibende Qualität unserer Produkte übernehmen wir die Gewähr. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.