

- Kraftvoller Nagler mit der Leistung, um Nägel in Hartholz bündig zu versenken
- Schnelle Schussfolge dank der "Ready-to-Fire"-Technologie
- Keine Gaskartuschen und kaum Wartung notwendig, entwickelt für anspruchsvolle Anwender, welche Wert auf Zuverlässigkeit und Haltbarkeit legen
- Durch ein schmaleres Nagelloch wird eine saubere Oberfläche erreicht
- Unterschiedliche Aufsätze für ideale Ergebnisse bei unterschiedlichen Anwendungen
- Maschine benötigt nur eine schmale Kontaktstelle zur Auslösung, somit können auch Nägel in spitzem Winkel gesetzt werden
- Werkzeuglose Tiefeneinstellung für präzises Arbeiten
- Trockenschussverhinderung bei leerem Magazin



	M18 FN16GA-0X	M18 FN16GA-202X
Magazinwinkel (°)	20	20
Nageldurchmesser (mm)	1.6	1.6
Nageltyp (mm)	32 - 64	32 - 64
Magazinkapazität - Nägel	110	110
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	3.3 (M18 B2)	3.3 (M18 B2)
Lieferumfang	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, HD Box	2 x M18 B2 Akku-Packs, M12-18 FC Ladegerät, HD Box
Artikelnummer	4933478094	4933478092

