

Rollcart chariot à étagères

force 600 kg, plateforme en bois,
plateau longueur x largeur 1215 x
800 mm, 3 parois (grillagées), châssis
en RAL5010 bleu gentiane, avec
bandage TPE

Numéro d'article: 158375



Rollcart Chariot-armoire

Modèle ESD avec parois grillagées

chariot à étagères

- force 600 kg
- plateforme en bois
- plateau longueur x largeur 1215 x 800 mm
- 3 parois (grillagées)
- châssis en RAL5010 bleu gentiane
- structure en acier soudée
- hauteur x longueur x largeur 1800 x 1385 x 820 mm
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec freins
- Ø de roue 200 mm
- avec bandage TPE
- moyeu avec roulement rainuré à billes
- roulettes pivotantes avec freins
- disposition des roues rectangulaire
- frein selon EN 1757-3

appareil de manutention	chariot de manutention	type de porte	sans porte
type de chariot	chariot à étagères	poignée	1 pièce
matériau	acier	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
charge	600 kg	pneumatique	TPE
longueur de plateau	1215 mm	équipement roue	roulettes pivotantes avec freins
largeur de plateau	800 mm	Diamètre de roue	200 mm
hauteur	1800 mm	roulement	roulement rainuré à billes
longueur	1385 mm	conducteur d'électricité	oui
largeur	820 mm	disposition des roues	rectangulaire
matériau de plateforme	bois	couleur	bleu gentiane // RAL5010
type de cloison	parois grillagées	norme	EN 1757-3 (frein)
rehausses	3 parois (grillagées)	Poids	69 kg

Accessoires

157957		frein central pour chariot de manutention, en caoutchouc, pour diamètre de roue 200 mm
158382		tablette supplémentaire pour chariots-armoires ESD, longueur x largeur 1200 x 800 mm, avec support, en blanc
158408	.	4 roulettes pivotantes (au lieu de 2 roulettes pivotantes/2 roulettes fixes), pour chariot de manutention, force 600 - 1200 kg, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal