

fetra

chariot à plateaux

GREY EDITION

force 250 kg, avec 2 plateau(x),
plateau longueur x largeur 605 x 405
mm, plateau(x) en bois, châssis avec
 finition époxy résistante aux chocs et
aux rayures en RAL7016 gris
anthracite, avec bandage TPE

Numéro d'article: 215360



fetra
Transportgeräte



fetra Chariot à plateaux GREY EDITION

Pour caisses norme Europe






chariot à plateaux

- force 250 kg
- avec 2 plateau(x)
- plateau longueur x largeur 605 x 405 mm
- hauteur x longueur x largeur 970 x 605 x 405 mm
- plateau(x) en bois
- plateaux avec rebord de tableau en bois
- barre de poussée vertical
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7016 gris anthracite
- structure en acier (soudé)
- 4 roulettes pivotantes, roulettes pivotantes avec freins
- Ø de roue 125 mm
- avec bandage TPE
- moyeu avec roulement à billes
- disposition des roues rectangulaire
- Produit livré démonté
- frein selon EN 1757-3
- 10 années de garantie

Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	norme européenne	oui
type de chariot	chariot à étagères	rehausses	barre de poussée et plateau
charge	250 kg	poignée	1 pièce
longueur de plateau	605 mm	Sens de la poignée	vertical
largeur de plateau	405 mm	rabattable	non
nombre de plateaux	2 pièce	nombre/type de roulettes	4 roulettes pivotantes
matériau plateau(x)	bois	pneumatique	TPE
force plateau	100 kg	Ø de roue	125 mm
équipement plateau(x)	rebord antichute	roulement	roulement à billes
Rebord de tableau	bois	équipement roue	roulettes pivotantes avec freins
Hauteur du bord	10 mm	disposition des roues	rectangulaire
alignement de niveaux	droit	surface	finition peinture époxy
hauteur	970 mm	couleur	gris anthracite // RAL7016
longueur	605 mm	norme	EN 1757-3 (frein)
largeur	405 mm	livraison	démonté
matériau	acier	garantie	10 années
matériau de finition	soudé	Poids	24 kg

Accessoires

225609		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteilles de diamètre 65 à 110 mm, hauteur x largeur x profondeur 288 x 69 x 152 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
225611		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Bode d'une capacité de 500 ml, hauteur x largeur x profondeur 259 x 73 x 144 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
225613		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Bode d'une capacité de 1000 ml, hauteur x largeur x profondeur 259 x 87 x 160 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
225614		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Euro d'une capacité de 500 ml, hauteur x largeur x profondeur 280 x 76 x 132 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
225615		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Euro d'une capacité de 1000 ml, hauteur x largeur x profondeur 284 x 96 x 152 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant