

fetra **chariot à plateaux** **GREY EDITION**

force 600 kg, plateau longueur x largeur 1200 x 800 mm, plateau(x) en bois, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7016 gris anthracite, roues avec bandage TPE

Numéro d'article: 215397



fetra
Transportgeräte



fetra Chariot à plateaux GREY EDITION

Force 600 kg

chariot à plateaux

- force 600 kg
- plateau longueur x largeur 1200 x 800 mm
- hauteur x longueur x largeur 1800 x 1369 x 809 mm
- niveaux réglables au pas de 100 mm
- plateau(x) en bois
- rehausse 2 ridelles (ouvert)
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7016 gris anthracite
- structure en tube d'acier, soudé
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec freins
- Ø de roue 200 mm
- roues avec bandage TPE
- moyeu avec roulement rainuré à billes

- disposition des roues rectangulaire
- frein selon EN 1757-3
- 10 années de garantie

Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	alignement de niveaux	droit
type de chariot	chariot à plateaux	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
longueur de plateau	1200 mm	pneumatique	TPE
largeur de plateau	800 mm	Ø de roue	200 mm
hauteur	1800 mm	roulement	roulement rainuré à billes
nombre de plateaux	4 pièce	équipement roue	roulettes pivotantes avec freins
tablette réglable au pas	100 mm	poignée	1 pièce
charge	600 kg	rabattable	non
matériau plateau(x)	bois	disposition des roues	rectangulaire
rehausses	2 ridelles (ouvert)	surface	finition peinture époxy
matériau	tube d'acier	couleur	gris anthracite // RAL7016
matériau de finition	soudé	norme	EN 1757-3 (frein)
longueur	1369 mm	garantie	10 années
largeur	809 mm	Poids	86 kg
norme européenne	non		

Accessoires

215403		tablette pour chariot à plateaux, longueur x largeur 1200 x 800 mm, en panneaux sandwich avec finition gris moyen
215405		entretoises de renfort pour chariot à plateaux, en gris, longueur x largeur 1200 x 800 mm, pour longueur de chariot 1200 mm
225609		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteilles de diamètre 65 à 110 mm, hauteur x largeur x profondeur 288 x 69 x 152 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
225611		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Bode d'une capacité de 500 ml, hauteur x largeur x profondeur 259 x 73 x 144 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
225613		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Bode d'une capacité de 1000 ml, hauteur x largeur x profondeur 259 x 87 x 160 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
225614		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Euro d'une capacité de 500 ml, hauteur x largeur x profondeur 280 x 76 x 132 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
225615		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Euro d'une capacité de 1000 ml, hauteur x largeur x profondeur 284 x 96 x 152 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant

