


## Diable monte-escaliers électrique pour fortes charges

force 420 kg, pelle largeur x profondeur 560 x 630 mm

Numéro d'article: 244113




Diable monte-escaliers électrique pour fortes charges

- Convient pour pour transport vertical et pour très fortes charges
- force 420 kg
- pelle largeur x profondeur 560 x 630 mm
- hauteur x largeur x profondeur 1130 x 620 x 1030 mm
- entraînement Moteur électrique double
- alimentation électrique par batterie lithium-ion 17,5 Ah
- Vitesse ascensionnelle : 3,1-4,86 m/min.
- équipé de avec plateforme inclinable et levier de commande amovible
- structure en aluminium et acier
- avec Poignée
- soubassement avec roues et chenilles en caoutchouc indépendantes
- indice de protection IP54 : la poussière se dépose à l'intérieur, projections d'eau dans toutes les directions
- volume de livraison : 1 sangle de fixation, batterie, chargeur

## Détails techniques

appareil de manutention	diable de manutention	poignée	Poignée
type de diable de manutention	Diable monte-escaliers	soubassement	roues, chenilles en caoutchouc (indépendantes)
convient pour (application)	transport vertical	alimentation	batterie lithium-ion 17,5 Ah
convient pour (produit/matériau)	très fortes charges	matériau	aluminium/acier
charge	420 kg	hauteur	1130 mm
largeur de pelle	560 mm	largeur	620 mm
profondeur de pelle	630 mm	profondeur	1030 mm
entraînement	Moteur électrique double	indice de protection IP	54 : la poussière se dépose à l'intérieur, projections d'eau dans toutes les directions
Vitesse ascensionnelle	3,1-4,86 m/min.	volume de livraison	1 sangle de fixation, batterie, chargeur
pliable	non	Numéro d'enregistrement DEEE	DE30179332
rabattable	non	Type d'appareil DEEE	gros appareil CAT 4
équipement diable	plateforme inclinable, levier de commande	Poids	94 kg

## Accessoires

244117		Pelle pour diable monte-escaliers électrique, Légèrement en biais à l'avant, largeur x profondeur 476 x 340 mm
244119		Support de bouteilles de gaz pour diable monte-escaliers électrique, diamètre 205 mm, capacité 1 bouteille de gaz
244120		Support de bouteilles de gaz pour diable monte-escaliers électrique, diamètre 205 mm, capacité 2 bouteilles de gaz
244121		Porte-charge pour diable monte-escaliers électrique
244122		Plateau roulant pour diable monte-escaliers électrique, largeur x profondeur 400 x 550 mm, en aluminium
244123		Châssis de rehausse pour diable monte-escaliers électrique
244124		Poignées pour diable monte-escaliers électrique, en aluminium
244125		Extension latérale pour diable monte-escaliers électrique, hauteur 780 mm, en acier inoxydable
244126		Extension latérale pour diable monte-escaliers électrique, hauteur 380 mm, en acier inoxydable
244127		châssis pour chaises empilables pour diable monte-escaliers électrique

244128		cadre de transport pour diable monte-escaliers électrique, force 100 kg
244130		cadre de transport pour diable monte-escaliers électrique, en aluminium
244131		Barrette de fixation pour diable monte-escaliers électrique
244132		Support pour diable monte-escaliers électrique
244133		batterie lithium-ion pour diable monte-escaliers électrique, puissance 48 V, tension 10 Ah, en bleu
244134		batterie lithium-ion pour diable monte-escaliers électrique, puissance 48 V, tension 2 Ah, en bleu
244135		batterie lithium-ion pour diable monte-escaliers électrique, puissance 24 V, tension 5 Ah, en bleu
244136		batterie lithium-ion pour diable monte-escaliers électrique, puissance 48 V, tension 5 Ah, en bleu
244138		Chargeur pour diable monte-escaliers électrique, puissance 24 V
244139		escabeau en aluminium pour diable monte-escaliers électrique, 3 marches, hauteur 290 mm, en aluminium

## Cela s'adapte aussi ...

215469		caisse de transport en aluminium, hauteur x longueur x largeur 265 x 435 x 335 mm, parois plein, fond avec renfort
215470		caisse de transport en aluminium, hauteur x longueur x largeur 270 x 590 x 390 mm, parois plein, fond avec renfort
215471		caisse de transport en aluminium, hauteur x longueur x largeur 380 x 590 x 390 mm, parois plein, fond avec renfort
215472		caisse de transport en aluminium, hauteur x longueur x largeur 375 x 780 x 380 mm, parois plein, fond avec renfort
215473		caisse de transport en aluminium, hauteur x longueur x largeur 380 x 900 x 490 mm, parois plein, fond avec renfort
221283		gant de travail, en coutil/cuir croûte de bovin, dos de main en coutil, anti-rupture, taille unique

221290		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 170 x 400 x 300 mm, en polypropylène en gris, Parois plein, fond plein
221292		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 220 x 400 x 300 mm, en polypropylène en gris, Parois plein, fond plein
221293		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 275 x 400 x 300 mm, en polypropylène en gris, Parois plein, fond plein
221294		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 320 x 400 x 300 mm, en polypropylène en gris, Parois plein, fond plein
221297		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 170 x 600 x 400 mm, en polypropylène en gris, Parois plein, fond plein
221298		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 220 x 600 x 400 mm, en polypropylène en gris, Parois plein, fond plein
221299		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 240 x 600 x 400 mm, en polypropylène en gris, Parois plein, fond plein
221300		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 270 x 600 x 400 mm, en polypropylène en gris, Parois plein, fond plein
221301		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 320 x 600 x 400 mm, en polypropylène en gris, Parois plein, fond plein
221302		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 400 x 600 x 400 mm, en polypropylène en gris, Parois plein, fond plein