

## PAVOY bureau pour atelier

hauteur x largeur x profondeur 720 x 1700 x 800 mm, panneau en bois avec revêtement en plastique résistant à l'usure finition gris clair, 3 tiroirs 1 x 75/125/300 mm

Numéro d'article: 501747



## PAVOY Bureau pour atelier

bureau pour atelier

- hauteur x largeur x profondeur 720 x 1700 x 800 mm
- panneau en bois avec revêtement en plastique résistant à l'usure finition gris clair
- châssis avec vis de mise à niveau
- soubassements à droite : 3 tiroirs 1 x 75/125/300 mm
- tiroirs sur glissière à galets
- verrouillable avec serrure de sécurité à cylindre de sûreté

### Détails techniques

type de meuble	table	surface de châssis	finition peinture époxy
type de table	bureau	couleur du châssis	différents coloris au choix

élément de table	élément de base	soubassement	vis de mise à niveau
hauteur réglable	non	équipement table	3 tiroirs 1 x 75/125/300 mm
hauteur	720 mm	nombre de tiroirs	3 pièce
largeur	1700 mm	nombre x hauteur tiroirs	1x75 mm/1x125 mm/1x300 mm
profondeur	800 mm	hauteur frontale 75 mm	1 pièce
forme de panneau	rectangulaire	hauteur frontale 125 mm	1 pièce
matériau de plaque	bois	hauteur frontale 300 mm	1 pièce
surface de plaque	avec revêtement en plastique	glissière	sur glissière à galets
couleur de la plaque	gris clair	système de fermeture	serrure de sécurité à cylindre de sûreté
forme de châssis	piètement 4 pieds	garantie	10 années
matériau de châssis	acier	Poids	76 kg

## Cela s'adapte aussi ...

212905		armoire à clés, 15 crochets, hauteur x largeur x profondeur 250 x 180 x 80 mm, corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
221109		support sur pied pour rouleaux essuie-tout, pour rouleaux de largeur max. 430 mm, Convient pour roulettes de 450 mm de diamètre, structure en métal blanc
221140		papier d'essuyage, 800 lingettes, longueur x largeur 300 x 230 mm, roulette longueur x diamètre 240 mm x 225 mm, qualité de papier cellulose, gaufré, en blanc
221143		gants de protection, en maille de polyester coloris noir avec revêtement polyuréthane, dos de main en polyamide, respirant et lisse, taille 9
221242		sac poubelle, capacité 60 l, 28 µm d'épaisseur, longueur x largeur 800 x 600 mm, en noir
221330		lunettes de protection, niveau de protection EN 166, vitres en polycarbonate avec revêtement antirayures, incolore, équipement : protection latérale, ventilation directe
222683		papier d'essuyage, 90 lingettes, longueur x largeur 305 x 230 mm
505420		Système de consultation sur table, DIN A4 dans format portrait, pour 10 tableaux de consultation, sans tableaux de consultation
523682		Corbeille à papier auto-extinguible, auto-effaçable, capacité 30 l, hauteur x diamètre 470 x 335 mm, partie supérieure en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures noir, corps en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures rouge
528957		organisation du travail, 10 compartiments, hauteur x largeur 1282 x 315 mm, plateau(x) en plastique coloris gris

879812



siège d'atelier pivotant, siège standard en hêtre avec laquage en nature, assise hauteur x largeur x profondeur 480 - 620 x 440 x 380 mm, piètement en plastique en noir, avec patins