



Transportmiddelen

Product data sheet

Art nr.: 1075 Platenkarre



Constructie van stalen buis met schep van staalplaat, gepoedercoat blauw RAL 5007. Wielen van massief rubber. Naaf met rollager. 2 Steunwielen 50 mm Ø. Ongemonteerde aanlevering. Voor het transport van grote houten en kunststof platen.

Technische details:



Totaal draagvermogen (kg)	400
Schepbreedte (mm)	200
Schepdiepte (mm)	500
Totale lengte (mm)	1255
Totale breedte (mm)	680
Totale hoogte (mm)	1430
Wielen	Massief rubber
Wielmaat (mm)	250 x 60
Gewicht (kg)	18
Land van herkomst	Duitsland
Garantie (jaren)	10
Douanenummer	87168000
GTIN	4017976010755