


Transportmiddelen

Product data sheet

Art nr.: 5839 Verrijdbare etagebak



Stalen buis en gelast profielstaal, schroefconstructie, gepoedercoat, blauw RAL 5007. Horizontaal houten werkblad 500 x 600 mm. 1 Afsluitbare stalen kast (B x T x H: 500 x 600 x 600 mm) met vleugel deur, 1 vaste en 2 verstelbare etages. Gepoedercoat, grijs RAL 7035, front blauw RAL 5007. Draagvermogen per legbord in de kast 30 kg. En met 1 afsluitbare toetsenbordschuiflade, uittrekbaar en met uitschuifbaar muisblad. Met kabelgat door het werkblad en de kast. Levering zonder computer e.d. 4 Zwenkwielen, TPE rubber, naaf met glijlager. 2 Stuks met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens).

Technische details:



Totaal draagvermogen (kg)	150
Werkhoogte (mm)	1110
laadvlak lengte (mm)	650
laadvlak breedte (mm)	650
Totale breedte (mm)	650
Totale diepte (mm)	650
Totale hoogte (mm)	1110
Wielen	TPE
Wielmaat (mm)	125 x 32
Gewicht (kg)	53
Land van herkomst	Duitsland
Garantie (jaren)	10
Douanenummer	94032080
GTIN	4017976658391