



Mobiles WLAN-IP Telefon WP825

Das WP825 ist ein robustes, tragbares WLAN-IP-Telefon, das für eine Vielzahl von Unternehmen und vertikalen Marktanwendungen geeignet ist, darunter Einzelhandel, Logistik, Medizin und Dienstleistung. Das für raue Umgebungen konzipierte WLAN-Telefon ist mit integrierten Dual-Band 802.11a/b/g/n/ac WiFi, einem hocheffektiven Antennendesign und erweiterter Roaming-Unterstützung ausgestattet. Ferner bietet es bis zu 8 Stunden Sprechzeit, HD-Voice mit zwei Mikrofonen und eine konfigurierbare Push-to-Talk-Taste. Das WP825 ist die ideale Kombination aus Funktion, Mobilität und Robustheit, um allen Anforderungen der mobilen Unternehmenskommunikation gerecht zu werden.



Dual-Band WLAN mit hocheffektivem Antennendesign und erweiterter Roaming-Unterstützung



2 SIP Konten, 2 Leitungen



HD Sprache & dual MIC Design mit AEC und effektiver Noise Shield Technology



Integrierte Bluetooth-Schnittstelle zur Headsetanbindung



Wiederaufladbarer 2000mAh Akku, 8 Stunden Gesprächszeit, 200 Stunden Standby



Konfigurierbare Push-to-Talk-Taste



Micro USB Port und 3,5mm Headsetbuchse



Robustes Design. Wasserfest, Staubschutz, robuste Fallhöhe bis zu 2,5m

Protokolle/Standards	SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS (A record, SRV, NAPTR), DHCP, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, 802.1x, TLS, SRTP, IPv6
Sprach-Codex und Standards	Unterstützung von G.711µ/a, G.729A/B, G.722 (wide-band), iLBC, Opus, in-band and out-of-band DTMF (In audio, RFC2833, SIP INFO), VAD, CNG, AEC, PLC, Ajb, AGC, ANS
WLAN	Integrierte Dual-Band WLAN 802.11 a/b/g/n/ac (2,4GHz & 5GHz) Schnittstelle. Unterstützung von 802.11r (WPA2/WPA2-Enterprise).
WLAN Verschlüsselung	WEP, WPA/WPA2, WPA Enterprise, WPA3, WPA3-Enterprise
Display	2,4" Zoll (240x320 Pixel) TFT-Farb-LCD
Bluetooth	Integrierte Bluetooth Schnittstelle
Peripherie	3 Softtasten, Abheben, Auflegen, Freisprechen, Telefonbuch, beleuchtete Tasten, Nahbereich-Sensor, Vibrationsfunktion, Tasten zur Lautstärkeregelung, Navigationstasten, Bewegungssensor für konfigurierbare Gestensteuerung
Push-to-Talk	Konfigurierbare Taste für Push-to-Talk Funktion
Externe Anschlüsse	3,5 mm Kopfhörer Buchse, Micro USB Port zum Aufladen, Dual-MIC, zweifarbige MWI LED
Telefonie	Halten, Verbinden, Weiterleiten, 3-er Telefonkonferenz, Anklopfen, Anrufliste (bis zu 100 Einträge), herunterladbares Telefonbuch (XML, bis zu 500 Einträge) Rufaufbau bei aufgelegtem Hörer, automatische Rufannahme, flexibler Dialplan, personalisierte Wartemusik und Klingeltöne, Server Redundanz und fail-over, Push to Talk, LDAP
Sicherheit	Unterschiedliche Passwortebenen für Benutzer und Administrator, MD5 und MD5-Session basierte Authentifizierung, 256-bit AES basierte, verschlüsselte Konfigurationsdatei, SRTP, TLS, 802.1x Media Access Control
HD Audio	Unterstützung von HD Breitband Audio beim Telefonieren und Freisprechen, HAC (Hörgeräte) Unterstützung
QoS	802.11e (WMM) and Layer 3 (ToS, DiffServ, MPLS) QoS
Mehrsprachig	Englisch, Chinesisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch, weitere
Upgrade/Provisionierung	Firmware Upgrade via TFTP/HTTP/HTTPS/FTP/FTPS, Massenprovisionierung via verschlüsselter XML Konfigurationsdatei, manueller Upload
Stromversorgung & Umwelteffizienz	Steckernetzteil zur Stromversorgung im Lieferumfang enthalten Eingang: 100-240V; Ausgang: +5V/1A (5W) 2000mA Li-ion Akku, 200h Standby Zeit und 8h Sprechzeit
Abmessungen und Gewicht	Mobilteil Abmessungen: 166 x 57,80 x 26,30mm Abmessungen der Ladestation: 82 x 80 x 30,60mm Mobilteil Gewicht: 220g Gesamtgewicht (ohne Kurzanleitung): 433,6g
Schutzklasse	IP67 Wasserschutz, Staubschutz, resistent gegen Reinigungsmittel, Antibakterielles Gehäuse und fallsicher aus bis zu 2,5m Höhe
Temperatur und Umgebung	Betrieb: Temperatur 0°C bis 45°C; Luftfeuchte: 10-90% (nicht-kondensierend) Lagerung: Temperatur: -20°C bis 60°C; Luftfeuchte: 10-90% (nicht-kondensierend)
Lieferumfang	Mobilteil, Steckernetzteiler, Ladestation, Gürtelclip, 1 Li-ion Akku, Kurzanleitung
Compliance	FCC, CE, RCM, IC, UKCA