

Produktinformation

03 02 180

Kombizange

DIN ISO 5746



- Mit Greifzonen für Flach- und Rundmaterial für vielseitigen Einsatz
- Mit Schneiden für weichen und harten Draht
- Lange Schneiden für dickere Kabel
- Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 60 HRC
- Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet



Allgemein

Artikel-Nr.	03 02 180
EAN	4003773023197
Zange	schwarz atramentiert
Kopf	poliert
Griffe	mit Mehrkomponenten-Hüllen
Gewicht	254 g
Abmessungen	180 x 54 x 21 mm
Norm	DIN ISO 5746
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden

Technische Attribute

Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser)	Ø 3,4 mm
Schneidwerte harter Draht (Durchmesser)	Ø 2,2 mm
Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig	Ø 12,0 mm
Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig	16,0 mm ²

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten





