

## Broszura informacyjna

# 03 05 180

## Szczypce uniwersalne

DIN ISO 5746



- Powierzchnie chwytające do materiałów o płaskim i okrągłym przekroju, wszechstronne w użyciu
- Do cięcia drutu miękkiego i twardego
- Długie ostrza umożliwiają cięcie grubych przewodów
- Ostrza oddzielnie hartowane indukcyjnie, twardość ostrzy ok. 60 HRC
- Specjalna stal narzędziowa, kuta, hartowana wielostopniowo olejowo

Ogólna	
Nr art.	03 05 180
EAN	4003773034933
Szczypce	chromowane
Główka	chromowane
rękojeści	z wielokomponentowymi nasadkami
Waga	254 g
Wymiary	180 x 52 x 21 mm
Norma	DIN ISO 5746
REACH	nie zawiera SVHC
RoHS	nie dotyczy

Atrybuty techniczne	
Zakres cięcia drutu o średniej twardości (średnica)	Ø 3,4 mm
Zakres cięcia drutu twardego (średnica)	Ø 2,2 mm
Zakres cięcia kabla miedzianego, wielożyłowego	Ø 12,0 mm
Zakres cięcia kabla miedzianego, wielożyłowego	16,0 mm <sup>2</sup>

*Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych*



