

Broszura informacyjna

30 13 140

- Bardzo wytrzymałe i odporne na zużycie
- Różne rodzaje szczęk
- Długie, płaskie szczęki
- Stal elektryczna chromowo-wanadowa, kuta, hartowana olejowo

Szczypce płaskie wydłużone

DIN ISO 5745



Ogólna	
Nr art.	30 13 140
EAN	4003773016298
Szczypce	chromowane
Główka	chromowane
rękojeści	z tworzywa sztucznego, powlekane
Waga	87 g
Wymiary	140 x 52 x 11 mm
Norma	DIN ISO 5745
REACH	nie zawiera SVHC
RoHS	nie dotyczy
Atrybuty techniczne	
Grubość szczęki (złącze) (T1)	8,0 mm
Szerokość końcówki (W4)	2,5 mm
Tip Thickness (T2)	4,0 mm
Długość szczęki (L3)	42,0 mm
Szerokość główki (W3)	15,0 mm

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych