

## Productinformatie

### 44 13 J2

#### Borgveertang

Voor binnenringen in boringen

DIN 5256 C

- Sterk gesmede uitvoering
- Stabiele, anti-slippunten
- Rechte punten
- DIN 5256 C; rechte punten
- Behuizing en punten: chroom-vanadium staal, gesmeed, oliegehard



#### Algemeen

Artikel-nr.	44 13 J2
EAN	4003773042945
Tang	verchromd
Kop	verchromd
Benen	met kunststof bekleed
gewicht	138 g
Afmetingen	180 x 49 x 12 mm
Norm	DIN 5256 C
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

#### Technische specificaties

Capaciteit voor boorwijdte	Ø 19 – 60 mm
Punten (diameter)	Ø 1,8 mm

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen