

Information produit

74 22 200

Pince coupante de côté à forte démultiplication

DIN ISO 5749

- Pour sollicitations extrêmes et continues
- Puissance de coupe élevée et effort physique réduit grâce à la parfaite adaptation de l'angle de coupe et du rapport de démultiplication
- Tranchants de précision trempés par induction (dureté env. 64 HRC) pour tous les types de fil, y compris la corde à piano
- Tête coudée à 12° pour une coupe à ras laissant de la place à la main pour actionner la main
- Acier hautes performances au chrome-vanadium, forgé et trempé à l'huile en plusieurs phases



Informations générales

| | |
|----------------|-------------------------|
| Réf. | 74 22 200 |
| EAN | 4003773051831 |
| Pince | noire atraitementisée |
| Tête | polie |
| Poignées | avec gaines bi-matière |
| Poids | 300 g |
| Dimensions | 200 x 50 x 21 mm |
| Norme | DIN ISO 5749 |
| conforme REACH | ne contient pas de SVHC |
| conforme RoHS | non applicable |

Attributs techniques

| | |
|--|----------|
| Capacités de coupe fil d'acier mi-dur (diamètre) | Ø 4,2 mm |
| Capacités de coupe fil d'acier dur (diamètre) | Ø 3,0 mm |
| Capacités de coupe corde à piano (diamètre) | Ø 2,5 mm |

Sous réserve de toute modification technique et erreur.

