

## Information produit

**86 06 250**

### Pince-clé

Pince et clé à la fois

IEC 60900 DIN EN 60900



⚡ 1000V 



- Remplace tout un jeu de clés plates, métriques et en pouces
- Mâchoires lisses ménageant les robinetteries chromées au montage!
- Graduation de réglage pratique au laser (métrique et impériale) permettant de régler la largeur de la clé
- Convient aussi parfaitement pour saisir, tenir, presser et mettre en forme
- Pas d'endommagement des bords sur les surfaces sensibles grâce à une pression des mâchoires sans jeu
- Pas de dérèglement accidentel des mâchoires ni de glissement de la charnière
- Saisie sans à-coup de toutes les largeurs jusqu'à la capacité maximale indiquée grâce à ses mâchoires parallèles
- La course entre les mâchoires permet un serrage et un desserrage rapide selon le principe du cliquet
- Force de serrage élevée grâce à une transmission de force manuelle multipliée par 10
- Acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l'huile

### Informations générales

Réf.	86 06 250
EAN	4003773082408
Pince	chromée
Tête	chromée
Poignées	isolées par gaines bi-matière, certifiées VDE
Poids	525 g
Dimensions	250 x 75 x 28 mm
Norme	DIN EN 60900 IEC 60900
conforme REACH	ne contient pas de SVHC
conforme RoHS	non applicable

### Attributs techniques

Épaisseur de la mâchoire (articulation) (B2)	8,0 mm
Joint Thickness (B3)	14,0 mm
Tip Thickness (B1)	8,0 mm
Positions de réglage	19
Capacité pour écrous, ouverture	Ø 2 pouces
Capacité pour écrous, ouverture	52 mm

Sous réserve de toute modification technique et erreur.

