

Cemo bac grande capacité en plastique renforcé de fibres de verre

forme conique, hauteur x longueur x
largeur 585 x 873 x 572 mm,
capacité 200 l, en PFV (plastique
renforcé de fibres de verre) en bleu,
plateforme



Numéro d'article: 100568

Cemo Bac grand volume en plastique renforcé de fibres de verre

bac grande capacité en plastique renforcé de fibres de verre




- forme conique
- hauteur x longueur x largeur 585 x 873 x 572 mm
- longueur x largeur intérieures de tablette 720 x 419 mm
- capacité 200 l
- en PFV (plastique renforcé de fibres de verre) en bleu
- parois pleines avec surfaces lisses
- plateforme
- Rebord poignée sur tout le pourtour
- empilable pour gain de place
- résistant à la température de -30 °C à +40 °C, ponctuellement jusqu'à +90 °C
- convient pour pour fluides agressifs

Détails techniques




type de récipient	bac grand volume	exécution paroi	lisse, sans soudures
norme européenne	non	soubassement	plein

forme	conique	gerbable	non
capacité	200 l	pliable	non
hauteur	585 mm	emboîtable	oui
longueur	873 mm	possibilité de passage au-dessous	non
longueur intérieure	792 mm	soubassement	plateforme
largeur	572 mm	largeur de charge	655 mm
largeur intérieure	491 mm	poignée	Rebord poignée sur tout le pourtour
Longueur de tablette	728 mm	résistance à la température	-30 °C à +40 °C, ponctuellement jusqu'à +90 °C
Longueur intérieure de tablette	720 mm	convient pour aliments	non
Largeur de tablette	427 mm	considération comme matière dang	fluides agressifs
Largeur intérieure de tablette	419 mm	couvercle	en accessoires (non compris)
matériau	PFV (plastique renforcé de fibres de verre)	couleur	bleu
structure de cloison	pleines	Poids	8 kg

Accessoires

100593		plateau roulant, Pour 200 l bac grande capacité en plastique renforcé de fibres de verre, plateau longueur x largeur 728 x 427 mm, hauteur avec récipient 760 mm, structure en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion, 4 roulettes pivotantes. 2 roulettes pivotantes avec freins
100600		soCLE, en acier, avec revêtement en zinc anti-corrosion, pour récipient grand volume avec capacité 200 l, hauteur 140 mm
704149		couvercle plat, en PFV (plastique renforcé de fibres de verre), pour récipient grand volume avec capacité 200 l, en gris

Cela s'adapte aussi ...

240194		transpalette, force 2500 kg, fourche longueur x largeur 800 x 160 mm, roulettes pivotantes avec bandage nylon, largeur x Ø 50 x 200 mm, galets de fourche simple avec bandage nylon, largeur x Ø 100 x 82 mm
527144		balai, avec poils de noix de coco, Largeur de travail 500 mm, pour saletés grossières
529930		escabeau universel léger, accès à un côté, 6 marche(s) en tôle striée (estrade incl.), estrade avec inserts antidérapants, hauteur 1,25 m, estrade largeur x profondeur 250 x 250 mm, en aluminium