

## fetra onderwagen voor kratten

draagvermogen 250 kg, laadvlak  
lengte x breedte 610 x 410 mm,  
platform gesloten met rand, platform  
van staal, onderstel met slag- en  
krasvaste poedercoating in RAL5007  
briljantblauw, 4 zwenkwielen. 2  
zwenkwielen met rem, met TPE-  
banden



**fetra**  
Transportgeräte



**10**  
YEARS  
WARRANTY

Artikelnummer: 118650

## fetra Rolplateau

### Draagvermogen 250 kg




onderwagen voor kratten

- draagvermogen 250 kg
- laadvlak lengte x breedte 610 x 410 mm
- Afmetingen afgestemd op euronorm-bakken
- platform gesloten met rand
- platform van staal
- Met rand
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007  
briljantblauw
- staalconstructie, gelast
- 4 zwenkwielen. 2 zwenkwielen met rem
- wiel Ø 125 mm
- met TPE-banden
- wielnaaf met groefkogellager
- rem conform EN 1757-3
- 10 jaar garantie

## Technische details

transporttoestel	dolly	stuurstang	nee
type roller	onderwagen voor kratten	wielen aantal/soort	4 zwenkwielen
draagvermogen	250 kg	banden	TPE
euronorm	ja	wiellager	groefkogellager
lengte laadvlak	610 mm	wiel-ø	125 mm
breedte laadvlak	410 mm	wieluitrusting	2 zwenkwielen met rem
platform	gesloten met rand	oppervlak	m. poedercoating
materiaal platform	staal	kleur	brijantblauw // RAL5007
frame	Met rand	norm	EN 1757-3 (rem)
materiaal	staal	garantie	10 jaar
materiaal verwerking	gelast	gewicht	14 kg

## Gerelateerde Producten

158758		wielenset, banden elastiek, niet-strepend, wiel Ø 125 mm, naaf met kogellager, meerprijs per wagen (4 wielen)! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestelbaar
309687		wiel, draagvermogen 400 kg, banden lucht, diameter 220 mm, meerprijs per wagen (4 wielen)! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestelbaar
309723		wiel, met polyamide-banden, diameter 125 mm, naaf met rollager, meerprijs per wagen (4 wielen)! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestelbaar