

stationaire heftafel

draagvermogen 4000 kg, gesloten platform, platform lengte x breedte 1250 x 800 mm, nuttige slag 1600 mm, dubbele schaar van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw



Artikelnummer: 140644

Schaarheftafel

met dubbelvoudige schaar

stationaire heftafel

- draagvermogen 4000 kg
- gesloten platform
- platform lengte x breedte 1250 x 800 mm
- van gladde plaat gelakt in RAL 5015 hemelsblauw
- nuttige slag 1600 mm
- bouwhoogte 500 mm
- heftijd 40 sec
- hefuitvoering elektrisch
- zeer veilig door dodemansbesturing
- dubbele schaar van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw
- torsiestijve staalconstructie
- energieverbruik 4,4 kW
- met 400V/24 V DC
- beschermingsklasse IP54: stofafzetting aan de binnenkant, spatwater alle richtingen
- gewicht 1100 kg

Technische details

hijswerktuig	heftafel	kleur platform	blauw // RAL 5015
heftafeltype	stationaire heftafel	bediening heffing	elektrisch

draagvermogen	4000 kg	scharen uitvoering	dubbele schaar
lengte platform	1250 mm	materiaal	staal
breedte platform	800 mm	oppervlak schaar	gelakt
hefhoogte (min.)	500 mm	kleur schaar	blauw // RAL 5015
hefhoogte (max.)	1600 mm	energieverbruik	4,4 kW
slagtijd	40 sec	spanningsvoorzorging	400V/24 V DC
nuttige slag	1600 mm	ip beschermingsklasse	54: stofafzetting aan de binnenkant, spatwater alle richtingen
bouwhoogte	500 mm	wiegfunctie	nee
platformtype	gesloten platform	WEEE-apparaatsoort	groot apparaat cat. 4
materiaal platform	gladde plaat	gewicht	1100 kg
oppervlak platform	gelakt		

Gerelateerde Producten

141192



uitrustingspakket, voor schaarheftafel, draagvermogen 5000 kg, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar

Dit past ook bij ...

149422



tandwieltakel, trekbelasting 3000 kg, standaardheffing lengte 3 m, aantal kettingbundels 1

210799



pallethefwagen, draagvermogen 5000 kg, vork lengte x breedte 1150 x 210 mm, zwenkwielen met staal-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen tandem met staal-banden, breedte x Ø 75 x 80 mm

354036



rondstrop met meerdere sprongen, draagvermogen enkelvoudig direct 8400 kg, nuttige lengte 1 m, aantal bundels: 4 stuks, van polyester in grijs

508980



combinatieloopkat, trekbelasting 5000 kg, rolkat, standaardheffing lengte 3 m

670488



hijbsband, draagvermogen enkelvoudig direct 5000 kg, nuttige lengte 6 m, van polyester in rood