

## Rollcart chariot à étagères

force 600 kg, plateforme en bois,  
plateau longueur x largeur 1215 x  
800 mm, 3 parois (grillagées), châssis  
en RAL5010 bleu gentiane, avec  
bandage TPE

Numéro d'article: 158375



## Rollcart Chariot-armoire

### Modèle ESD avec parois grillagées

chariot à étagères

- force 600 kg
- plateforme en bois
- plateau longueur x largeur 1215 x 800 mm
- 3 parois (grillagées)
- châssis en RAL5010 bleu gentiane
- structure en acier soudée
- hauteur x longueur x largeur 1800 x 1385 x 820 mm
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec freins
- Ø de roue 200 mm
- avec bandage TPE
- moyeu avec roulement rainuré à billes
- roulettes pivotantes avec freins
- disposition des roues rectangulaire
- frein selon EN 1757-3

appareil de manutention	chariot de manutention	rehausses	3 parois (grillagées)
type de chariot	chariot à étagères	Exécution d'armoire	sans portes
matériau	acier	poignée	1 pièce
charge	600 kg	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
longueur de plateau	1215 mm	pneumatique	TPE
largeur de plateau	800 mm	équipement roue	roulettes pivotantes avec freins
hauteur	1800 mm	Ø de roue	200 mm
longueur	1385 mm	roulement	roulement rainuré à billes
largeur	820 mm	disposition des roues	rectangulaire
conducteur d'électricité	oui	couleur	bleu gentiane // RAL5010
matériau de plateforme	bois	norme	EN 1757-3 (frein)
type de cloison	parois grillagées	Poids	69 kg

## Accessoires

157957		frein central pour chariot de manutention, en caoutchouc, pour diamètre de roue 200 mm
158382		tablette supplémentaire pour chariots-armoires ESD, longueur x largeur 1200 x 800 mm, avec support, en blanc
158408	.	4 roulettes pivotantes (au lieu de 2 roulettes pivotantes/2 roulettes fixes), pour chariot de manutention, force 600 - 1200 kg, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal