

## PAVOY verticale kast

hoogte x breedte x diepte 1950 x 1000 x 600 mm, dubbele vleugel deur, 3 verticale uitschuiving, romp met slag- en krasvaste poedercoating in lichtgrijs

Artikelnummer: 223805



## PAVOY Verticale kast

### Veel plaats op een klein oppervlak

verticale kast


- hoogte x breedte x diepte 1950 x 1000 x 600 mm
- constructie van plaatstaal
- dubbele vleugel deur
- met draaigreep
- deuropeningshoek 180 °
- 3 verticale uitschuiving
- draagvermogen per uittrekbaar legbord 200 kg
- met uittrekblokkade
- afsluitbaar met Cilinderslot met 3-puntsvergrendeling
- deuren gemeenschappelijk afsluitbaar
- onderbouw sokkel

- romp met slag- en krasvaste poedercoating in lichtgrijs
- TÜV getest
- 10 jaar garantie

## Technische details

meubeltype	kast	sluitsysteem	Cilinderslot met 3-puntsvergrendeling
type kast	systeemkast	sluitfunctie	deuren gemeenschappelijk afsluitbaar
type deur	dubbele vleugel deur	onderbouw	sokkel
hoogte	1950 mm	openingshoek deur	180 °
breedte	1000 mm	uittrekrails	telescooprail
diepte	600 mm	materiaal	plaatstaal
kast uitrusting	verticale uitschuiving	uittrekblokkering	uittrekblokkade
verticale uitschuiving	3 stuks	afsluitbaar	ja
draagvermogen uitgetrokken	200 kg	greep	draaigreep
kleur romp	lichtgrijs	certificering	TÜV getest
oppervlak romp	m. poedercoating	garantie	10 jaar
oppervlak front	m. poedercoating	gewicht	162 kg

## Dit past ook bij ...

221109		Vloerstandaard voor poetsrollen, voor max. 430 mm brede rollen, Passend voor wielen met 450 mm diameter, frame van metaal in wit
221121		poetsdoek, 1500 doekjes, lengte x breedte 300 x 230 mm, rollen lengte x diameter 450 m x 290 mm, papierkwaliteit cellulose, glad, in oudroze
222681		handreinigingsgel, vrij van parfum en siliconen, geur Citroen
531287		inframe, DIN A4 in staand/liggend formaat, frame in rood, achterzijde zelfklevend