

table d'emballage complète

Multiplex

hauteur x largeur x profondeur 700 - 950 x 2000 x 900 mm, panneau en multiplex huilé finition hêtre, piètement 4 pieds en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7021 gris noir, 1 étagère à cartons avec 6 étriers et 1 tablette



Numéro d'article: 243011

table d'emballage complète Multiplex


- hauteur x largeur x profondeur 700 - 950 x 2000 x 900 mm
- panneau en multiplex huilé finition hêtre
- épaisseur de panneau 40 mm
- tube carré 40x40x2 mm
- piètement 4 pieds en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7021 gris noir
- Grande stabilité grâce à la double traverse
- Réglage en hauteur via trame perforée dans le châssis
- soubassement avec vis de réglage en hauteur pour une adaptation variable aux sols irréguliers
- rehausse : 1 étagère à cartons avec 5 étriers et 1 tablette
- profondeur tablettes 400 mm
- Produit livré démonté

Détails techniques

type de meuble	table	matériau de plaque	multiplex
type de table	Table d'emballage	surface de plaque	huilé

hauteur	700-950 mm	couleur de la plaque	hêtre
largeur	2000 mm	épaisseur de panneau	40 mm
profondeur	900 mm	forme de châssis	piètement 4 pieds
hauteur réglable	oui	stabilité / renfort / entretoise	Traverse
réglage en hauteur via	trame perforée dans le châssis	matériau de châssis	acier
tablette à hauteur réglable	50 mm	surface de châssis	finition peinture époxy
équipement table d'emballage	Tablette, étriers, étagère à cartons	couleur du châssis	gris noir // RAL7021
hauteur rehausses	1100 mm	forme de tube	tube carré
rehausses réglables en hauteur	100 mm	dimensions du tube	40x40x2 mm
tablettes	2 pièce	soubassement	pieds de réglage de hauteur
Profondeur de la tablette	400 mm	livraison	démonté
manche insérable	5 pièce	Poids	170 kg
dérouleur	non		

Accessoires

243016		réglage en hauteur pour table d'emballage, réglage en hauteur via manivelle, plage de réglage 770 - 970 mm, Force max. 400 kg, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
243018		réglage en hauteur pour table d'emballage, réglage en hauteur via moteur électrique, plage de réglage 770 - 970 mm, Force max. 400 kg, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
243019		Balance industrielle à double affichage, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal, non étalonnable, plateforme en acier inoxydable, largeur x profondeur 500 x 400 mm, plage de pesage entre 0 et 60 kg, Lisibilité par incréments de 10 / 20 g
243020		Balance industrielle à double affichage, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal, étalonnée, plateforme en acier inoxydable, largeur x profondeur 500 x 400 mm, plage de pesage entre 0 et 60 kg, Lisibilité par incréments de 10 / 20 g
243021		colonne porteuse pour table d'emballage, longueur 950 mm, pour support TFT pivotant et tablette clavier, en aluminium
243022		support d'écran pour table d'emballage, longueur 415 mm, pivotant, fixation avec VESA 75/100
243023		support pour clavier, longueur x profondeur 640 x 172 mm, avec 2 fixations pour câbles, pivotant et inclinable
243027		sol, pour table d'emballage, largeur x profondeur 1880 x 680 mm, en multiplex avec revêtement en plastique résistant à l'usure, Stabilité accrue grâce à une sous-construction transversale en tube d'acier de 40x40x2 mm
243029		plaque de fermeture pour table d'emballage, en tôle d'acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
243031		traverse pour table d'emballage, largeur 1770 mm, fixation au niveau des trous de la grille entre les lisses, en acier, coloris gris clair
243033		traverse, pour table d'emballage, largeur 1770 mm, en acier en gris clair, fixation sous le panneau de table
243034		tiroir, pour table d'emballage, fixation sous le panneau de table

Cela s'adapte aussi ...

215548		film étirable, livraison sous forme de rouleau, film longueur x largeur 300 m x 500 mm, En polyéthylène, épaisseur 20 µm, en transparent
215913		caisse en carton ondulé, En caisse carton avec enveloppe extérieure en papier kraft coloris marron, recyclable, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieur 600 x 400 x 300 mm
217145		dévidoir de ruban adhésif, dévidoir en métal