

C+P

verdeelkast

ERGO

hoogte x breedte x diepte 1950 x 930 x 400 mm, 21 vakken, romp met moffellak in RAL7035 lichtgrijs, front met moffellak in RAL7035 lichtgrijs

Artikelnummer: 402272

ERGO



C+P Draaideurkast ERGO

verdeelkast

- hoogte x breedte x diepte 1950 x 930 x 400 mm
- 21 vakken
- dubbele vleugel deur
- stompe deuren met draaibouten aan de binnenkant
- deuropeningshoek 110 °
- deuren met hoge stabiliteit door inwendig kokerprofiel
- draagvermogen per niveau 70 kg
- Per 15 mm verstelbaar
- met verzonken greep
- afsluitbaar met Greepslot Ergo-Lock
- onderbouw sokkel
- gelaste plaatstaalconstructie

- romp met moffellak in RAL7035 lichtgrijs
- front met moffellak in RAL7035 lichtgrijs
- niveaus gelakt in RAL7035 lichtgrijs
- met GS-vignet
- 5 jaar garantie

Technische details

meubeltype	kast	oppervlak front	gemoffeld
type kast	verdeelkast	kleur bodem	lichtgrijs // RAL7035
type deur	dubbele vleugel deur	onderbouw	sokkel
hoogte	1950 mm	draagvermogen legbord	70 kg
breedte	930 mm	oppervlak legbord	gelakt
diepte	400 mm	afsluitbaar	ja
kast uitrusting	vakken	sluitsysteem	cilinderslot
materiaal	plaatstaal	greep	verzonken greep
vakken	21 stuks	verrijdbaar	nee
in hoogte verstelbaar legbord	15 mm	certificering	GS
kleur romp	lichtgrijs // RAL7035	garantie	5 jaar
oppervlak romp	gemoffeld	openingshoek deur	110 °
kleur voorkant	lichtgrijs // RAL7035	gewicht	74,12 kg

Gerelateerde Producten

230287



PIN-code-slot, bediening via PIN-code, 4 - 8-cijferige code, optische functiemelding (rood/groen), voedingsvoorzorging via batterij 2 x AA alkaline, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar

Dit past ook bij ...

146303



mobile papievernietiger, snijmanier partikels 4 x 10 mm, snijvermogen tot 6 vel, volume bak 30 l, veiligheidsniveau: P-4, O-1, T-2, E-2, hoogte x breedte x diepte 520 x 444 x 360 mm

146387



magneetframe, DIN A5 in staand/liggend formaat, frame in zwart, achterzijde magnetisch