

## Blume Förderanlagen kogeltafel



kogelrol van staal, baan lengte x  
breedte 1 m x 300 mm, asafstand 75  
mm



Artikelnummer: 428471



## Blume Förderanlagen Kogeltafel

kogeltafel

- kogelrol van staal
- wioldiameter 15 mm
- baan lengte x breedte 1 m x 300 mm
- breedte 340 mm
- asafstand 75 mm
- frame van staal met corrosiebeschermende zinklaag
- plaat van staal in RAL 5015 hemelsblauw

### Technische details




transporttechniek	transportbaan	asafstand	75 mm
baantype	kogeltafel	breedte	340 mm
baancomponent	baanelement	framehoogte	70 mm
roltype	kogelrol	materiaal plaat	staal
materiaal rol	staal	kleur plaat	blauw // RAL 5015
diameter rol	15 mm	dikte plaat	4 mm
baanlengte	1 m	materiaal frame	staal

uittrekbaar	nee	frameoppervlak	verzinkt
baanbreedte	300 mm	gewicht	21 kg

## Gerelateerde Producten

428653		staander voor rollenbaan, baanbreedte 300 mm, hoogte 275 - 340 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw
428744		staander voor rollenbaan, baanbreedte 300 mm, hoogte 330 - 395 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw
428824		staander voor rollenbaan, baanbreedte 300 mm, hoogte 390 - 570 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw
429055		staander voor rollenbaan, baanbreedte 300 mm, hoogte 550 - 850 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw
429168		staander voor rollenbaan, baanbreedte 300 mm, hoogte 680 - 1100 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw
588398		eindaanslag voor wisselrollenbaan, voor baanbreedte 300 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag

## Dit past ook bij ...

505362		afzetpaal met band, met 1 riem(en), paal hoogte x diameter 970 x 83 mm, lengte 3,7 m, riem in geel/zwart, paal van PVC in zwart
520983		mobiele schaarheftafel, draagvermogen 500 kg, platform lengte x breedte 855 x 500 mm, enkelvoudige schaar van staal met slag- en krasvaste poedercoating in zwart
523822		set vloermarkeerapparaten, set bestaande uit: 1 markeerapparaat, 1 slagsnoer, 1 accessoire, 1 blik markeerpoeder, 1 parkeerplaatsschema, lijnbreedte 30 - 100 mm