

## BS-ROLLEN zwenkwiel

draagvermogen 40 kg, met TPE-banden, diameter x breedte 50 x 18 mm, naaf met glijlager, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 60 x 60 mm

Artikelnummer: 524965



BS ROLLEN  
**INOX**



## BS-ROLLEN Niet-strepende apparaatwielen

### Zwenkwiel

zwenkwiel

- draagvermogen 40 kg
- met TPE-banden
- Niet-strepend
- Geschikt voor glad/effen, ruw/effen
- diameter x breedte 50 x 18 mm
- schroefgatafstand 45x45 mm, schroefgat-Ø 6,5 mm
- naaf met glijlager
- velg van kunststof
- velg zonder draadvangkappen
- behuizing van RVS
- bevestiging met plaat, lengte x breedte 60 x 60 mm
- Zwenklager met kogellager

### Technische details

transporttechniek	rollen	zwenklager	kogellager
roltype	apparatenwiel	draadvangkappen	nee
bouwmodel	zwenkwiel	hoogte	70 mm
draagvermogen	40 kg	breedte wiel	18 mm

banden	TPE	uitlading	26 mm
diameter wiel	50 mm	loopvlak eigenschap	Niet-strepend
materiaal velg	kunststof	lengte plaat	60 mm
wiellager	glijlager	breedte plaat	60 mm
voor vloertype	glad/effen, ruw/effen	afstand schroefgat	45x45 mm
bevestigingselement	plaat	diameter schroefgat	6,5 mm
elektrisch geleidend	nee	gewicht	0,16 kg
materiaal behuizing	RVS		

## Dit past ook bij ...

400701		Rechthoekige bak, hoogte x lengte x breedte 670 x 660 x 432 mm, inhoud 135 l, van polyethyleen in grijs, wanden gesloten, legbord gesloten, onderbouw Wielen
438985		zwenkwiel, draagvermogen 175 kg, met kunststof-banden, diameter x breedte 125 x 35 mm, naaf met rollager, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 105 x 80 mm
763068		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, inhoud 33 l, van polypropyleen in grijs, Wanden doorbroken, bodem doorbroken