

duwloopkat

trekbelasting 1000 kg, flensbreedte
64 - 203 mm

Artikelnummer: 907918



Duwloopkat

Draagvermogen 1000 kg

duwloopkat

- trekbelasting 1000 kg
- flensbreedte 64 - 203 mm
- breedte x diepte 311 x 246 mm
- min. 0,9 m draaicirkel
- van staal gelakt in RAL5010 gentiaanblauw
- loopwielen van gegoten staal in zwart
- rustige en veilige loop door permanent gesmeerd kwaliteitskogellager in de loopwielen
- loopwiel diameter binnen/buiten 68 / 81,5 mm
- met 4 veiligheidslussen op de zijplaten als wielbreuksteun, loopvlakreiniger en valbeveiliging
- gewicht 14 kg

Technische details


hijswerktuig	hijswerktuig	diameter loopwiel buiten	81,5 mm
hijswerktuigtype	duwloopkat	min. draaicirkel	0,9 m
trekbelasting	1000 kg	oppervlak	gelakt
bediening heffing	handmatig	materiaal loopwiel	gegoten staal
flensbreedte	64-203 mm	kleur loopwiel	zwart
materiaal	staal	kleur	gentiaanblauw // RAL5010

breedte	311 mm	maat f	125 mm
diepte	246 mm	maat g	2 mm
diameter loopwiel binnen	68 mm	gewicht	14 kg

Gerelateerde Producten

908116	.	Grotere flensbreedte voor loopkat, draagvermogen 1000 kg, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
--------	---	--

Dit past ook bij ...

149457		persluchtkettinglier, draagvermogen 250 kg, aantal kettingbundels 1, haakophanging
--------	---	--