

fetra

materiaalstandaard

draagvermogen 150 kg, laadvlak
lengte x breedte 510 x 410 mm,
platform kantelbaar, onderstel met
slag- en krasvaste poedercoating in
RAL5007 briljantblauw, hoogte 720 -
1070 mm, met TPE-banden

Artikelnummer: 986925



fetra
Transportgeräte



fetra Materiaalstandaard

Draagvermogen 150 kg

materiaalstandaard

- draagvermogen 150 kg
- laadvlak lengte x breedte 510 x 410 mm
- platform kantelbaar
- staalconstructie, gelast
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw
- hoogte 720 - 1070 mm
- hoogteverstelling door traploos, met neerlaatlomping
- 4 zwenkwielen, 2 zwenkwielen met rem
- wiel Ø 75 mm
- met TPE-banden
- wielnaaf met glijlager
- wielstand rechthoekig
- Leveringstoestand gedemonteerd
- 2 jaar garantie

Technische details

transporttoestel	transportwagen	wiellager	glijlager
type wagen	materiaalstandaard	elektrisch geleidend	nee
draagvermogen	150 kg	materiaal	staal
lengte laadvlak	510 mm	materiaal verwerking	gelast
breedte laadvlak	410 mm	levering	gedemonteerd
etages aantal	1 stuks	euronorm	nee
etage-inrichting	kantelbaar	constructies	geen
hoogte	720-1070 mm	wagen uitrusting	excl. uitrusting
hoogteverstelling door	traploos, met neerlaatdemping	in-/uitklapbaar	nee
etage type	staalplaat	wielstand	rechthoekig
wielen aantal/soort	4 zwenkwielen	oppervlak	m. poedercoating
wieluitrusting	2 zwenkwielen met rem	kleur	briljantblauw // RAL5007
banden	TPE	garantie	2 jaar
diameter wiel	75 mm	gewicht	30 kg