

## Kanisterpumpe

Bedienung per Fuß, Gehäuse aus Edelstahl

Artikelnummer: 200974



## Abfüllpumpe

### fußbetätigt






Kanisterpumpe

- für Diesel und Öl mit einer maximalen Viskosität von 500 mPas
- Geeignet für Kanister, Ballone und Fässer bis 120 Liter
- Bedienung per Fuß
- Pumpe Tauchrohr passt sich automatisch der Fasshöhe an
- Gehäuse aus Edelstahl

### Technische Details

Gefahrstoff-Lagertyp	Fass-/Container-Handling	Material Gehäuse	Edelstahl
Fass-/Container-Handling	Fußpumpe	Tauchtiefe	900 mm
Pumpentyp	Kanisterpumpe	Fass-/Container-Handling Ausstat	Tauchrohr passt sich automatisch der Fasshöhe an
Lagerbehälter	Kanister, Ballone und Fässer bis 120 Liter	max. Viskosität	500 mPas
Medium	Diesel und Öl	max. Förderleistung l/Hub	26 l/Hub
Bedienung	Fuß	Gewicht	1,48 kg

### Dazu passt auch ...

200237		Augenspülstation, Set bestehend aus: 1 x 500 ml Kochsalzlösung und 1 x 200 ml pH-Neutrallösung, Spiegel
201012		Auffangschale, Auffangvolumen 20 l, Höhe x Länge x Breite 105 x 690 x 440 mm, 4 Kammern mit je 1 Ausgusskante, aus Polyethylen in schwarz
221116		Schutzhandschuhe, aus Nitril in grün, gefüttert und profiliert, Größe 8
504444		Notfalltasche mit Microfaser-Sorbents, Set 17-teilig, Aufnahmekapazität 35 l pro Set, Tasche Höhe x Breite x Tiefe 500 x 500 x 220 mm
525760		Gefahrensymbol, wassergefährdend, Aufkleber, aus Folie, Höhe x Breite 50 x 50 mm